

# PORTAFUSIBILI PER GUIDA DIN.

## Serie portafusibili ASK



ASK-4-3I  
mostrato più grande  
delle dimensioni reali.

- Portafusibili installabili su guida DIN.
- Ad 1, 2 e 3 poli.
- Modelli con indicazione di fusibile interrotto.
- 600 V, 32 A (ASK 4).
- 600 V, 50 A (ASK 6).

La serie ASK di portafusibili installabili su guida DIN costituisce la protezione del circuito per qualsiasi sistema di controllo industriale. Sono supportati due tipologie di fusibili standard: 14 x 51 mm (ASK 6) e 10 x 38 mm (ASK 4). Sono disponibili modelli ad un polo, a due poli ed a 3 poli, con o senza indicatore di interruzione del fusibile. I fusibili possono essere acquistati separatamente (vedere la tabella degli accessori alla pagina successiva).

### SPECIFICHE TECNICHE — PORTAFUSIBILI

#### Corrente massima d'esercizio:

ASK 4: 32 A a 600 V.

ASK 6: 50 A a 600 V.

Calibri di filo: 26–6 AWG.

#### Dimensioni:

ASK 4 (1 polo): 17,5 L x 81 mm A (0,69 x 3,2").

ASK 6 (1 polo): 27 L x 94 mm A (1,06 x 3,7").

Standards: IEC 60947-1, IEC 60947-3.



ASK-6-1  
mostrato più grande  
delle dimensioni reali.

**Per ordinare, visitare il sito [it.omega.com/ask\\_fusehold](http://it.omega.com/ask_fusehold) per prezzi e dettagli.**

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
ASK-4-1	Portafusibili DIN, fusibili da 10 x 38 mm (0,39 x 1,50"), 1 polo, senza indicatore luminoso
ASK-4-2	Portafusibili DIN, fusibili da 10 x 38 mm (0,39 x 1,50"), 2 poli, senza indicatore luminoso
ASK-4-3	Portafusibili DIN, fusibili da 10 x 38 mm (0,39 x 1,50"), 3 xpoli, senza indicatore luminoso
ASK-4-1I	Portafusibili DIN, fusibili da 10 x 38 mm (0,39 x 1,50"), 1 polo, con indicatore luminoso
ASK-4-2I	Portafusibili DIN, fusibili da 10 x 38 mm (0,39 x 1,50"), 2 poli, con indicatore luminoso
ASK-4-3I	Portafusibili DIN, fusibili da 10 x 38 mm (0,39 x 1,50"), 3 poli, con indicatore luminoso
ASK-6-1	Portafusibili DIN, fusibili da 14 x 51 mm (0,55 x 2,01"), 1 polo, senza indicatore luminoso
ASK-6-2	Portafusibili DIN, fusibili da 14 x 51 mm (0,55 x 2,01"), 2 poli, senza indicatore luminoso
ASK-6-3	Portafusibili DIN, fusibili da 14 x 51 mm (0,55 x 2,01"), 3 poli, senza indicatore luminoso
ASK-6-1I	Portafusibili DIN, fusibili da 14 x 51 mm (0,55 x 2,01"), 1 polo, con indicatore luminoso
ASK-6-2I	Portafusibili DIN, fusibili da 14 x 51 mm (0,55 x 2,01"), 2 poli, con indicatore luminoso
ASK-6-3I	Portafusibili DIN, fusibili da 14 x 51 mm (0,55 x 2,01"), 3 poli, con indicatore luminoso

**Esempi di ordini:** ASK-4-1, portafusibili per l'installazione su guida DIN, con fusibili da 10 x 38 mm (0,39 x 1,50"), ad 1 polo.

ASK-6-3I, portafusibili per l'installazione su guida DIN, con fusibili da 14 x 51 mm (0,55 x 2,01"), a 3 poli, e con indicatore luminoso.

## ACCESSORI.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
<b>FUSIBILI DA 250 V A DOPPIO ELEMENTO, RITARDATI, PER SERIE ASK6</b>	
ECNR1	Fusibili, 250 V, 1 A
ECNR2	Fusibili, 250 V, 2 A
ECNR3	Fusibili, 250 V, 3 A
ECNR5	Fusibili, 250 V, 5 A
ECNR10	Fusibili, 250 V, 10 A
ECNR15	Fusibili, 250 V, 15 A
ECNR20	Fusibili, 250 V, 20 A
ECNR25	Fusibili, 250 V, 25 A
ECNR30	Fusibili, 250 V, 30 A
<b>FUSIBILI DA 250 V PER IMPIEGHI GENERICI, RITARDATI, CLASSE M, PER SERIE ASK4</b>	
MEN1	Fusibili, 250 V, 1 A
MEN2	Fusibili, 250 V, 2 A
MEN3	Fusibili, 250 V, 3 A
MEN5	Fusibili, 250 V, 5 A
MEN10	Fusibili, 250 V, 10 A
MEN15	Fusibili, 250 V, 15 A
MEN20	Fusibili, 250 V, 20 A
MEN25	Fusibili, 250 V, 25 A
MEN30	Fusibili, 250 V, 30 A
<b>FUSIBILI DA 500V PER IMPIEGHI GENERICI, RITARDATI, CLASSE M, PER SERIE ASK4</b>	
MEQ1	Fusibili, 500 V, 1 A
MEQ2	Fusibili, 500 V, 2 A
MEQ3	Fusibili, 500 V, 3 A
MEQ5	Fusibili, 500 V, 5 A
MEQ10	Fusibili, 500 V, 10 A
MEQ15	Fusibili, 500 V, 15 A
MEQ20	Fusibili, 500 V, 20 A
MEQ25	Fusibili, 500 V, 25 A
MEQ30	Fusibili, 500 V, 30 A
<b>FUSIBILI AD AZIONE RAPIDA DA 600 V, CLASSE CC PER SERIE ASK4</b>	
HCLR.5	Fusibili, 600V, 0,5 A
HCLR.75	Fusibili, 600V, 0,75 A
HCLR1	Fusibili, 600V, 1 A
HCLR1.5	Fusibili, 600V, 1,5 A
HCLR2	Fusibili, 600V, 2 A
HCLR2.5	Fusibili, 600V, 2,5 A
HCLR3	Fusibili, 600V, 3 A
HCLR3.5	Fusibili, 600V, 3,5 A
HCLR4	Fusibili, 600V, 4 A
HCLR5	Fusibili, 600V, 5 A
HCLR6	Fusibili, 600V, 6 A
HCLR7	Fusibili, 600V, 7 A
HCLR8	Fusibili, 600V, 8 A
HCLR9	Fusibili, 600V, 9 A
HCLR10	Fusibili, 600V, 10 A
HCLR12	Fusibili, 600V, 12 A
HCLR15	Fusibili, 600V, 15 A
HCLR20	Fusibili, 600V, 20 A
HCLR25	Fusibili, 600V, 25 A
HCLR30	Fusibili, 600V, 30 A

Nota: per l'intera gamma di fusibili visitare il sito [omegamotion.com/fuse](http://omegamotion.com/fuse)

**M-X**

ASK-6-11  
mostrato più  
grande delle  
dimensioni reali.



ASK-4-1  
mostrato più  
grande delle  
dimensioni reali.



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
<b>FUSIBILI AD AZIONE RAPIDA DA 250 V, CLASSE MINIATURIZZATA PER SERIE ASK4</b>	
MOL.5	Fusibili, 250 V, 0,5 A
MOL1	Fusibili, 250V, 1 A
MOL1.5	Fusibili, 250V, 1,5 A
MOL2	Fusibili, 250V, 2 A
MOL2.5	Fusibili, 250V, 2,5 A
MOL3	Fusibili, 250V, 3 A
MOL4	Fusibili, 250V, 4 A
MOL5	Fusibili, 250V, 5 A
MOL6	Fusibili, 250V, 6 A
MOL8	Fusibili, 250V, 8 A
MOL10	Fusibili, 250V, 10 A
MOL15	Fusibili, 250V, 15 A
MOL20	Fusibili, 250V, 20 A
MOL25	Fusibili, 250V, 25 A
MOL30	Fusibili, 250V, 30 A
<b>FUSIBILI AD AZIONE RAPIDA DA 600V, CLASSE MINIATURIZZATA PER SERIE ASK4</b>	
MCL.5	Fusibili, 600V, 0,5 A
MCL1	Fusibili, 600V, 1 A
MCL1.5	Fusibili, 600V, 1,5 A
MCL2	Fusibili, 600V, 2 A
MCL2.5	Fusibili, 600V, 2,5 A
MCL3	Fusibili, 600V, 3 A
MCL3.5	Fusibili, 600V, 3,5 A
MCL4	Fusibili, 600V, 4 A
MCL5	Fusibili, 600V, 5 A
MCL6	Fusibili, 600V, 6 A
MCL8	Fusibili, 600V, 8 A
MCL10	Fusibili, 600V, 10 A
MCL12	Fusibili, 600V, 12 A
MCL15	Fusibili, 600V, 15 A
MCL20	Fusibili, 600V, 20 A
MCL25	Fusibili, 600V, 25 A
MCL30	Fusibili, 600V, 30 A
<b>GUIDA DIN</b>	
XBANS3575P	Guida DIN, 35 x 7,5 mm x 2 m (1,4 x 0,30" x 6,6'), con alloggiamenti
XBANS3575U	Guida DIN, 35 x 7,5 mm x 2 m (1,4 x 0,30" x 6,6'), piena
XBANS3515P	Guida DIN, 35 x 15 mm x 2 m (1,4 x 0,60" x 6,6'), con alloggiamenti
XBANS3515U	Guida DIN, 35 x 15 mm x 2 m (1,4 x 0,60" x 6,6'), piena
XBANS3575PL	Guida DIN, 35 x 7,5 mm x 2 m (1,4 x 0,30" x 6,6'), con alloggiamenti, in alluminio