

Termocoppie non rivestite di calibro ridotto con giunto di testa

Comode confezioni da 5 unità.

Appaiono più piccole delle dimensioni reali.

Giunto di testa.



OMEGA offre una linea di termocoppie con giunto di testa in filo non rivestito, che forniscono un tempo di risposta inferiore e possono essere usate in spazi più ristretti rispetto alle normali termocoppie saldate.

Note importanti per l'ordine.

Termocoppie in metallo base.

I prezzi vengono forniti per lunghezze di 300 mm (12"). Altre dimensioni e lunghezze sono disponibili su ordinazione speciale. Una lunghezza di 300 mm (12") corrisponde a un circuito di 600 mm (24") in totale. Per ordinare lunghezze dei conduttori maggiori per calibrazioni del metallo di base, c'è un sovrapprezzo rispetto alla confezione da 300 mm (12"). Visitare il sito omega.it per prezzi e dettagli.

Termocoppie in platino/rodio.

I prezzi vengono forniti per lunghezze di 150 mm (6"). Altre dimensioni e lunghezze sono disponibili su ordinazione speciale. Per ordinare lunghezze dei conduttori maggiori per calibrazioni Pt/Rh, vedere la tabella in basso.

Nota: il conduttore negativo è identificato da un punto rosso.

Calibrazioni Pt/Rh: 150 mm (6") lunghezza standard—venduta singolarmente

Calibrazione	Diametro filo mm (pollici)	Codice del prodotto
Pt/13%Rh-Pt	0,25 (0,010)	P13R-010-BW
R		
Pt/10%Rh-Pt	0,25 (0,010)	P10R-010-BW
S		
Pt/30%Rh-Pt/6%Rh-B	0,25 (0,010)	P30R-010-BW
B		

Calibrazioni metallo base*: Lunghezza standard di 300 mm (12")

Calibrazione	Diametro filo mm (pollici)	Codice del prodotto
Ferro-Costantana J	0,075 (0,003)†	IRCO-003-BW
	0,125 (0,005)†	IRCO-005-BW
	0,25 (0,010)	IRCO-010-BW
	0,38 (0,015)	IRCO-015-BW
	0,5 (0,020)	IRCO-020-BW
CHROMEQA® ALOMEGA K	0,075 (0,003)†	CHAL-003-BW
	0,125 (0,005)†	CHAL-005-BW
	0,25 (0,010)	CHAL-010-BW
	0,38 (0,015)	CHAL-015-BW
	0,5 (0,020)	CHAL-020-BW
Rame-Costantana T	0,075 (0,003)†	COCO-003-BW
	0,125 (0,005)†	COCO-005-BW
	0,25 (0,010)	COCO-010-BW
	0,38 (0,015)	COCO-015-BW
	0,5 (0,020)	COCO-020-BW
CHROMEQA® Costantana E	0,075 (0,003)†	CHCO-003-BW
	0,125 (0,005)†	CHCO-005-BW
	0,25 (0,010)	CHCO-010-BW
	0,38 (0,015)	CHCO-015-BW
	0,5 (0,020)	CHCO-020-BW
	0,81 (0,032)	CHCO-032-BW

* Le termocoppie in metallo base sono realizzate con filo a limite d'errore speciale.

† La lunghezza è di 300 mm (12").

Esempio di ordine: CHAL-010-BW,
Tipo K CHROMEQA®-ALOMEGA®
termocoppia con giunto di testa,
non rivestita, in confezione da 5 unità.

Questa sezione comprende anche i codici di modelli per termocoppie isolate SH, DH, FS e OV.

DIMENSIONI, LEGHE O GRUPPI SPECIALI.

Gli ordini per dimensioni, leghe o gruppi speciali devono essere espliciti e accompagnati da uno schema o stampa, se possibile.

Sconti disponibili per le termocoppie in metallo base

Da 1 a 10 conf.....	Netto
Da 11 a 24 conf.....	5%
Da 25 a 49 conf.....	10%
50 e oltre.....	15%

Diametro del filo Platino/Rodio [Sovrapprezzo per 25 mm (1")]

0,25 mm (0,010")

Nota: il prezzo pubblicato è basato sul valore di mercato al momento della stampa ed è soggetto a cambiamenti dovuti alle fluttuazioni nel mercato delle materie prime.