Sonde con termocoppia

Sonde con connettori saldati M12 per alte temperature. Dimensioni standard e metriche

Serie M12LCP

- Calibrazioni termocoppie tipo J, K, T, E
- Configurazioni ad elemento singolo e doppio
- Giunzioni senza messa a terra
- Intervallo di temperatura del connettore da -50 a 260 °C (da -58 a 500 °F)
- Connettore stampato M12 a 4 pin IP65

M12LCP-KSS-1/4-U-0600, mostrata più piccola delle dimensioni reali.

M12CM-EXTT-K-R-F-3 cavo di prolunga venduto separatamente.

Standard

Per ordinare

Codice prodotto	Lunghezza della sonda	Diametro	Calibrazione della termocoppia	Materiale della guaina
M12LCP-JSS-1/8-U-0600	6"	⅛	J	AISI 304
M12LCP-JSS-1/4-U-0600	6"	¼	J	AISI 304
M12LCP-KSS-1/8-U-0600	6"	⅛	K	AISI 304
M12LCP-KSS-1/4-U-0600	6"	¼	K	AISI 304
M12LCP-KIN-1/8-U-0600	6"	⅛	K	Inconel 600
M12LCP-KIN-1/4-U-0600	6"	¼	K	Inconel 600
M12LCP-TSS-1/8-U-0600	6"	⅛	T	AISI 304
M12LCP-TSS-1/4-U-0600	6"	¼	T	AISI 304
M12LCP-ESS-1/8-U-0600	6"	⅛	E	AISI 304
M12LCP-ESS-1/4-U-0600	6"	¼	E	AISI 304

*Per la sonda con giunzione dotata di messa a terra, modificare **"-U"** per **"-G"** nel codice del prodotto, senza costo aggiuntivo.*
*Per le sonde con doppio elemento, aggiungere **"-DUAL"** alla fine del codice del prodotto con un costo aggiuntivo.*
*Per sonde con guaina in acciaio inox 304 di lunghezza maggiore, cambiare **"-0600"** nel codice del prodotto indicando la lunghezza richiesta con un costo aggiuntivo per pollice.*
*Per sonde con guaina tipo K in Inconel 600 di lunghezza maggiore, cambiare **"-0600"** nel codice del prodotto indicando la lunghezza richiesta con un costo aggiuntivo per pollice.*

Metriche

Codice prodotto	Lunghezza della sonda	Diametro	Calibrazione della termocoppia	Materiale della guaina
M12LCP-JSS-M3-U-0150	150 mm	3 mm	J	AISI 304
M12LCP-JSS-M6-U-0150	150 mm	6 mm	J	AISI 304
M12LCP-KSS-M3-U-0150	150 mm	3 mm	K	AISI 304
M12LCP-KSS-M6-U-0150	150 mm	6 mm	K	AISI 304
M12LCP-KIN-M3-U-0150	150 mm	3 mm	K	Inconel 600
M12LCP-KIN-M6-U-0150	150 mm	6 mm	K	Inconel 600
M12LCP-TSS-M3-U-0150	150 mm	3 mm	T	AISI 304
M12LCP-TSS-M6-U-0150	150 mm	6 mm	T	AISI 304
M12LCP-ESS-M3-U-0150	150 mm	3 mm	E	AISI 304
M12LCP-ESS-M6-U-0150	150 mm	6 mm	E	AISI 304

*Per la sonda con giunzione dotata di messa a terra, modificare **"-U"** per **"-G"** nel codice del prodotto, senza costo aggiuntivo.*
*Per le sonde con doppio elemento, aggiungere **"-DUAL"** alla fine del codice del prodotto con un costo aggiuntivo.*
*Per sonde con guaina in acciaio inox 304 di lunghezza maggiore, cambiare **"-0150"** nel codice del prodotto indicando la lunghezza richiesta con un costo aggiuntivo ogni 25 mm.*
*Per sonde con guaina tipo K in Inconel 600 di lunghezza maggiore, cambiare **"-0150"** nel codice del prodotto indicando la lunghezza richiesta con un costo aggiuntivo ogni 25 mm.*