



Cavo di prolunga M8 e M12 per termocoppia.

Serie M8C e M12C

- ✓ Disponibile con struttura M8 e M12.
- ✓ I connettori femmina si collegano ai connettori del sensore (pin) maschio.
- ✓ I cavi M12 hanno fili per termocoppia compensati.
- ✓ I fili hanno isolante e rivestimento in silicone.



Codifica a colori per termocoppie

Tipo TC	Positivo	Negativo	Rivestimento
Jl (IEC)	Nero	Bianco	Nero
Kl (IEC)	Verde	Bianco	Verde
J (ANSI)	Bianco	Rosso	Marrone
K (ANSI)	Giallo	Rosso	Giallo

Per ordinare, visitare il sito it.omega.com/m12tccables per prezzi e dettagli.

Codice prodotto	Tipo di termocoppia	Lunghezza del cavo	Orientamento connettore
Cavi di prolunga M12			
M12C-SIL-J-S-F-1.5	J	1,5 m	Diritto
M12C-SIL-K-S-F-1.5	K	1,5 m	Diritto
M12C-SIL-J-S-F-3	J	3,0 m	Diritto
M12C-SIL-K-S-F-3	K	3,0 m	Diritto
M12C-SIL-K-S-F-5	K	5,0 m	Diritto
M12C-SIL-Jl-S-F-1.5	Jl	1,5 m	Diritto
M12C-SIL-Kl-S-F-1.5	Kl	1,5 m	Diritto
M12C-SIL-Jl-S-F-3	Jl	3,0 m	Diritto
M12C-SIL-Kl-S-F-3	Kl	3,0 m	Diritto
M12C-SIL-Kl-S-F-5	Kl	5,0 m	Diritto
Cavi di prolunga M8			
M8C-SIL-J-S-F-1.5	J	1,5 m	Diritto
M8C-SIL-K-S-F-1.5	K	1,5 m	Diritto
M8C-SIL-J-S-F-3	J	3,0 m	Diritto
M8C-SIL-K-S-F-3	K	3,0 m	Diritto
M8C-SIL-J-S-F-5	K	5,0 m	Diritto
M8C-SIL-K-S-F-5	K	5,0 m	Diritto
M8C-SIL-Jl-S-F-1.5	Jl	1,5 m	Diritto
M8C-SIL-Kl-S-F-1.5	Kl	1,5 m	Diritto
M8C-SIL-Jl-S-F-3	Jl	3,0 m	Diritto
M8C-SIL-Kl-S-F-3	Kl	3,0 m	Diritto
M8C-SIL-Jl-S-F-5	Jl	5,0 m	Diritto
M8C-SIL-Kl-S-F-5	Kl	5,0 m	Diritto

Esempi di ordini: M12C-SIL-J-F-3, cavo di prolunga per termocoppia, cavo tipo J isolato e rivestito in silicone, lunghezza 3 m con M12 diritto. M8C-SIL-K-S-F-5, cavo di prolunga per termocoppia, cavo tipo K isolato e rivestito in silicone, lunghezza 1,5 m con connettore femmina M8 diritto a un'estremità.