Termocoppie a facile disconnessione per alte temperature.

Disponibili come
SONDES DE THERMOCOUPLESUPER OMEGACLAD™ XL

SODDISFA O SUPERA I LIMITI SPECIALI DI ERRORE (SLE) ED EN 60584-2: Classe di tolleranza 1

OMEGACAL™ DISPONIBILE CON CALIBRAZIONE DI FABBRICA

Disponibile! Tipo N con guaina in Inconel; contattare il reparto vendite.

- Dispone di connettori in ceramica tipo SHX o NHX classificati fino a 650 °C.
- Guaina in Al 304, 310, 316, 321, Inconel o Super OMEGACLAD™ XL.
- Morsetto a tubo incluso per la massima resistenza per dimensioni standard.
- Include connettore abbinato gratuito.



Dimensioni standard

Codifica a colori per lega/IEC	Diam della guaina in mm	Codice prodotto Giunzione dotata di messa a terra	Codice prodotto Giunzione non dotata di messa a terra	Codice prodotto Giunzione esposta
FERRO-COSTANTANA - Guaina in Al 304 **J**	1,5 3,0 4,5 6,0	**ICSS-IM15G-300-NHX** **ICSS-IM30G-300-NHX** **ICSS-IM45G-300-NHX** **ICSS-IM60G-300-NHX**	**ICSS-IM15U-300-NHX** **ICSS-IM30U-300-NHX** **ICSS-IM45U-300-NHX** **ICSS-IM60U-300-NHX**	**ICSS-IM15E-300-NHX** **ICSS-IM30E-300-NHX** **ICSS-IM45E-300-NHX** **ICSS-IM60E-300-NHX**
CHROMEGA™-ALOMEGA™* Guaina in Al 304 **K**	1,5 3,0 4,5 6,0	**CASS-IM15G-300-NHX** **CASS-IM30G-300-NHX** **CASS-IM45G-300-NHX** **CASS-IM60G-12-NHX**	**CASS-IM15U-300-NHX** **CASS-IM30U-300-NHX** **CASS-IM45U-300-NHX** **CASS-IM60U-300-NHX**	**CASS-IM15E-300-NHX** **CASS-IM30E-300-NHX** **CASS-IM45E-300-NHX** **CASS-IM60E-300-NHX**
CHROMEGA™-CONSTANTAN Guaina in Al 304 **E**	1,5 3,0 4,5 6,0	**CXSS-IM15G-300-NHX** **CXSS-IM30G-300-NHX** **CXSS-IM45G-300-NHX** **CXSS-IM60G-300-NHX**	**CXSS-IM15U-300-NHX** **CXSS-IM30U-300-NHX** **CXSS-IM45U-300-NHX** **CXSS-IM60U-300-NHX**	**CXSS-IM15E-300-NHX** **CXSS-IM30E-300-NHX** **CXSS-IM45E-300-NHX** **CXSS-IM60E-300-NHX**
RAME-COSTANTANA Guaina Al 304 **T**	1,5 3,0 4,5 6,0	**CPSS-IM15G-300-NHX** **CPSS-IM30G-300-NHX** **CPSS-IM45G-300-NHX** **CPSS-IM60G-300-NHX**	**CPSS-IM15U-300-NHX** **CPSS-IM30U-300-NHX** **CPSS-IM45U-300-NHX** **CPSS-IM60U-300-NHX**	**CPSS-IM15E-300-NHX** **CPSS-IM30E-300-NHX** **CPSS-IM45E-300-NHX** **CPSS-IM60E-300-NHX**

Tutti i prodotti sono mostrati più piccoli delle dimensioni reali.

Visitare il sito it.omega.com per informazioni sui raccordi a compressione



Dimensioni mini

Codifica a colori per lega/IEC	Diam della guaina in mm	Codice prodotto Giunzione dotata di messa a terra	Codice prodotto Giunzione non dotata di messa a terra	Codice prodotto Giunzione esposta
FERRO-COSTANTANA - Guaina in Al 304 **J**	0,25* 0,50 0,75 1,0 1,5 3,0	**SICSS-IM025G-150-SHX** **SICSS-IM050G-150-SHX** **SICSS-IM075G-150-SHX** **SICSS-IM100G-150-SHX** **SICSS-IM150G-150-SHX** **SICSS-IM300G-150-SHX**	**SICSS-IM025U-150-SHX** **SICSS-IM050U-150-SHX** **SICSS-IM075U-150-SHX** **SICSS-IM100U-150-SHX** **SICSS-IM150U-150-SHX** **SICSS-IM300U-150-SHX**	**SICSS-IM025E-150-SHX** **SICSS-IM050E-150-SHX** **SICSS-IM075E-150-SHX** **SICSS-IM100E-150-SHX** **SICSS-IM150E-150-SHX** **SICSS-IM300E-150-SHX**
CHROMEGA™-ALOMEGA™* Guaina in Al 304 **K**	0,25* 0,50 0,75 1,0 1,5 3,0	**SCASS-IM025G-150-SHX** **SCASS-IM050G-150-SHX** **SCASS-IM075G-150-SHX** **SCASS-IM100G-150-SHX** **SCASS-IM150G-150-SHX** **SCASS-IM300G-150-SHX**	**SCASS-IM025U-150-SHX** **SCASS-IM050U-150-SHX** **SCASS-IM075U-150-SHX** **SCASS-IM100U-150-SHX** **SCASS-IM150U-150-SHX** **SCASS-IM300U-150-SHX**	**SCASS-IM025E-150-SHX** **SCASS-IM050E-150-SHX** **SCASS-IM075E-150-SHX** **SCASS-IM100E-150-SHX** **SCASS-IM150E-150-SHX** **SCASS-IM300E-150-SHX**
CHROMEGA™-CONSTANTAN Guaina in Al 304 **E**	0,25* 0,50 0,75 1,0 1,5 3,0	**SCXSS-IM025G-150-SHX** **SCXSS-IM050G-150-SHX** **SCXSS-IM075G-150-SHX** **SCXSS-IM100G-150-SHX** **SCXSS-IM150G-150-SHX** **SCXSS-IM300G-150-SHX**	**SCXSS-IM025U-150-SHX** **SCXSS-IM050U-150-SHX** **SCXSS-IM075U-150-SHX** **SCXSS-IM100U-150-SHX** **SCXSS-IM150U-150-SHX** **SCXSS-IM300U-150-SHX**	**SCXSS-IM025E-150-SHX** **SCXSS-IM050E-150-SHX** **SCXSS-IM075E-150-SHX** **SCXSS-IM100E-150-SHX** **SCXSS-IM150E-150-SHX** **SCXSS-IM300E-150-SHX**
RAME-COSTANTANA Guaina Al 304 **T**	0,50 0,75 1,0 1,5 3,0	**SCPSS-IM050G-150-SHX** **SCPSS-IM075G-150-SHX** **SCPSS-IM100G-150-SHX** **SCPSS-IM150G-150-SHX** **SCPSS-IM300G-150-SHX**	**SCPSS-IM050U-150-SHX** **SCPSS-IM075U-150-SHX** **SCPSS-IM100U-150-SHX** **SCPSS-IM150U-150-SHX** **SCPSS-IM300U-150-SHX**	**SCPSS-IM050E-150-SHX** **SCPSS-IM075E-150-SHX** **SCPSS-IM100E-150-SHX** **SCPSS-IM150E-150-SHX** **SCPSS-IM300E-150-SHX**

† *Altre lunghezze disponibili, consultare il reparto vendite.* ***Nota:*** *guaina in Inconel non disponibile con DE 0,25 mm con tipo T.*
* *Le sonde con guaina di DE da 0,25 mm vengono assemblate con un morsetto per il cavo.*
Per ordinare con guaina in Al 310, 316 o 321, *cambiare* ***"SS"*** *nel codice prodotto rispettivamente in* ***"310SS", "316SS"*** *o* ***"321SS"****. Nessun costo aggiuntivo.*
Per ordinare con guaina in Inconel 600, *modificare* ***"SS"*** nel codice prodotto in ***"IN"***. Nessun costo aggiuntivo.
Per ordinare in Super OMEGACLAD™ XL, *modificare* ***"SS"*** *in "XL" e aggiungere il costo aggiuntivo al prezzo delle sonde in Inconel da 150 e 300 mm.*
Esempio di ordine: CASS-IM300G-300-NHX, *sonda per alta temperatura a disconnessione rapida, tipo K, guaina in Al 304, DE 3 mm, giunzione dotata di messa a terra, Lunghezza 300 mm.*
SCASS-IM150U-150-SHX, *sonda mini per alta temperatura a disconnessione rapida, tipo K, guaina in Al 321, DE 1,5 mm, giunzione non dotata di messa a terra, lunghezza 150 mm.*