

RACCORDI PER L'INSTALLAZIONE DEI SENSORI

per le serie FP-5300, FP-5100, FP8500 e FP-5600

Attualmente i raccordi sono forniti senza tappo.
Ordinare il codice prodotto FMK-31536-1 per il tappo in polipropilene.

Per ordinare

Materiale del tubo	PVC 40 e 80	CPVC 80	PVDF†	Solo con dimensioni metriche		AISI 316
					Polipropilene†	
Dimensione del tubo	Codice prodotto	Codice prodotto	Dimensione del tubo	Codice prodotto	Codice prodotto	Codice prodotto
1/2"	FP-5305M	FP-5305CM	15 mm	FP-5105	FP-5105PO	FMG-5305
3/4"	FP-5307M	FP-5307CM	20 mm	FP-5107	FP-5107PO	FMG-5307
1"	FP-5310M	FP-5310CM	25 mm	FP-5110	FP-5110PO	FMG-5310
1 1/4"	FP-5312M	FP-5312CM	32 mm	FP-5112	FP-5112PO	FMG-5312
1 1/2"	FP-5315M	FP-5315CM	40 mm	FP-5115	FP-5115PO	FMG-5315
2"	FP-5320M FP-5320S*	FP-5320CM	50 mm	FP-5120	FP-5120PO	FMG-5320
2 1/2"	FP-5325S*	N/A	–	N/A	N/A	FMG-5325*
3"	FP-5330S*	N/A	–	N/A	N/A	FMG-5330*
4"	FP-5340S*	N/A	–	N/A	N/A	FMG-5340*
5"	N/A	N/A	–	N/A	N/A	FMG-5350*
6"	FP-5360S*	N/A	–	N/A	N/A	FMG-5360*
8"	FP-5380S*	N/A	N/A	N/A	N/A	FMG-5380*
10"		N/A	254 mm	N/A	FP-5381PO*	FMG-5381*
12"	FP-5382S*		305 mm	N/A	FP-5382PO*	FMG-5382*

* Prodotti con weldolet raccordi a sella (mostrati nella seconda riga delle immagini sotto).

† I raccordi in PVDF e POLIPROPILENE sono disponibili solo con dimensioni metriche.



Tutti i raccordi in CPVC hanno estremità per l'inserimento del tubo a parete con spessore schedule-80. I raccordi in PVDF e polipropilene per tubazioni più grandi di 2" sono del tipo a wafer per scorrere sulle flange DIN standard in PVDF o polipropilene; per le tubazioni da 2" e di diametro inferiore, i raccordi hanno estremità rinforzate. Tutti i raccordi hanno O-ring in FKM. I raccordi in PVC per tubazioni fino a 4" senza suffisso "S" hanno estremità a inserimento per tubo con pareti a spessore schedule 40 o 80; per dimensioni maggiori o uguali a 6" e per i raccordi con suffisso "S", le selle sono "cementabili".

I raccordi in acciaio al carbonio e in AISI 316 per tubazioni da 2" e di diametro inferiore sono a "T"; tutti i raccordi più grandi in AISI 316 sono di tipo Weldolet.

I raccordi in ferro zincato per tubi di diametro fino a 2" incluso, senza suffisso "S" sono a "T"; tutti i raccordi in ferro più grandi e quelli con suffisso "S" a sella con fascette e bulloni.

RACCORDI PER L'INSTALLAZIONE DEI SENSORI

per le serie FP-5300, FP-5100, FP8500, FP-5600 e FP-5200

Attualmente i raccordi sono forniti senza tappo.
Ordinare il codice prodotto FMK-31536-1 per il tappo in polipropilene.

Per ordinare

Materiale del tubo	Ferro zincato	acciaio al carbonio	Rame/bronzo, (ottone)	Sensore metallico Solo Serie FP-5200
Dimensione del tubo	Codice prodotto	Codice prodotto	Codice prodotto	Codice prodotto
½"	N/A	FP-5305CS	FP-5305CU	FP-5205††
¾"	N/A	FP-5307CS	FP-5307CU	FP-5207††
1"	FP-5310GI	FP-5310CS	FP-5310CU FP-5310BR	FP-5210††
1¼"	FP-5312GI	FP-5312CS	FP-5312CU FP-5312BR	FP-5212
1½"	FP-5315GI	FP-5315CS	FP-5315CU FP-5315BR	FP-5215
2"	FP-5320GI FP-5320GIS*	FP-5320CS	FP-5320CU FP-5320BR	FP-5220 FP-5220S*
2½"	FP-5325GI*	FP-5325CS*	FP-5325BR*	FP-5225
3"	FP-5330GI*	FP-5330CS*	FP-5330BR*	FP-5230 FP-5230S*
4"	FP-5340GI*	FP-5340CS*	FP-5340BR*	FP-5240 FP-5240S*
5"	FP-5350GI*	FP-5350CS*	FP-5350BR*	FP-5250 FP-5250S*
6"	FP-5360GI*	FP-5360CS*	FP-5360BR*	FP-5260 FP-5260S*
8"	FP-5380GI*	FP-5380CS*	FP-5380BR*	FP-5280 FP-5280S*
10"	FP-5381GI*	FP-5381CS*	FP-5381BR*	FP-5281 FP-5281S*
12"	FP-5382GI*	FP-5382CS*	FP-5382BR*	FP-5282 FP-5282S*

* Modelli con weldolet raccordi a sella (mostrati nella seconda riga delle immagini sottostanti).

Contattare OMEGA per raccordi con requisiti speciali non elencati nella tabella sopra.



NOTA: Tutti i raccordi da 10" e superiori hanno una temperatura limite del liquido di 60 °C (140 °F) legata all'inserto in PVC.

Tutti i raccordi in rame con suffisso "CU" per tubi in rame e ottone hanno raccordi terminali saldati; i raccordi in ottone da 2 pollici e più piccoli sono a T con filettatura NPT; sopra i 2", i raccordi in ottone sono a brasare (Brazelot).

Tutti i raccordi FP-52XX con suffisso "S" sono in ferro zincato fissati con doppia fascetta; quelli senza suffisso "S" sono in acciaio inox saldati.

Nota: Specificare lo spessore della parete del tubo se diversa da schedule-40 per raccordi a sella in PVC o ferro e per i raccordi Weldolet e Brazelot.

† Solo per FP-5205, FP-5207, FP-5210.