



## Piaccametri tascabili Litmustik® con elettrodi sostituibili.

### PHH-3X



- ✓ Misura del pH e della temperatura con precisione di 0,1 pH e 1°.
- ✓ Compensazione automatica della temperatura.
- ✓ Elettrodi sostituibili.
- ✓ Misura da 0 a 14 pH, da 0 a 70 °C (da 32 a 158 °F).
- ✓ Display LCD con altezza caratteri 2½, 12,7 mm (0,5").

Grazie alla combinazione di elettrodo pH e della funzione di lettura in un unico misuratore compatto, il modello PHH-3X è ideale per rapidi controlli del pH sul campo. Questo misuratore tascabile misura anche la temperatura ed il modulo elettrodo sostituibile contiene un amplificatore di segnale ed un sensore di temperatura per misurazioni del pH, con la compensazione della temperatura.

Il display è grande, di tipo LCD, con cifre 2½, alte 12,7 mm (0,5") e risoluzione di 0,1 per il pH e 1° per la temperatura.

La compensazione automatica della temperatura (ATC) opera nell'intervallo da 0 a 70 °C (da 32 a 158 °F). Grazie al selettore, l'utente può facilmente commutare le letture di pH e della temperatura.

### Specifiche tecniche.

**Intervallo pH:** da 0,0 a 14,0 pH.

**Risoluzione:** ±0,1 pH.

**Precisione:** ±0,1 ATC.

**Temperatura.**

**Intervallo:** da 0 a 70 °C (da 32 a 158 °F).

**Risoluzione:** ±1 °C o °F.

**Precisione:** ±1 °C (1 cifra).

**Display:** LCD con cifre 2½, altezza 12,7 mm (0,5").

**Batteria:** tre e da 1,55V ad ossido d'argento (incluse).

**Durata della batteria:** 200 ore continua.

**Dimensioni:**

152 A x 43 L x 23 mm P (6 x 1,7 x 0,9").

**Peso:** 113 g (4 oz)

**Elettrodo:** singola giunzione.

**Parti a contatto.**

**Involucro:** policarbonato.

**O-rings:** neoprene.

**Sensore:** epossidico.

**Stoppino:** polietilene.



### Per ordinare

Codice prodotto	Descrizione
PHH-3X	pH-metro tascabile
PHH-3X-KIT	Kit per misurazione del pH, comprende il misuratore e le capsule di tampone da pH 4, 7 e 10
PHH-3X-R	Elettrodo sostitutivo per PHH-3X (giunzione singola)

### Accessori.

Codice prodotto	Descrizione
PH-BATT-3	Batteria sostitutiva da 1,55 V all'ossido d'argento (3 necessarie)
PHA-4	Flacone da 500 ml (1 pinta) di soluzione tampone a pH 4,00
PHA-7	Flacone da 500 ml (1 pinta) di soluzione tampone a pH 7,00
PHA-10	Flacone da 500 ml (1 pinta) di soluzione tampone a pH 10,00

Viene fornito con tre batterie da 1,55V ed il manuale utente.

**Esempio di ordine:** PHH-3X-KIT, kit misurazione tascabile, con capsule di tampone a pH 4, 7 e 10, PHH-3X-R, elettrodo sostitutivo.