


MISURATORE AD ALTE PRESTAZIONI CON DISPLAY A 6 CIFRE AD ALTA RISOLUZIONE.

Serie DP41-S



Tutti modelli hanno un display standard a LED rossi, disponibile anche in verde.

DP41-S, mostrato più piccolo delle dimensioni reali.



Estensimetri mostrati nelle dimensioni reali.

- ✓ **Compatibile con i sensori di deformazione con misuratore a ponte o con i sensori di tensione raziometrici.**
- ✓ **Filtro regolabile fino a 13 Hz.**
- ✓ **Visualizza fino a 999.999 unità.**
- ✓ **Quadro frontale NEMA 4 (IP65).**
- ✓ **Funzioni di tara, min, reset e di mantenimento.**
- ✓ **Rilevazione min/max (picco/valle).**

Gli indicatori per misuratori di deformazione ad alte prestazioni DP41-S hanno ingressi per misuratori di deformazione e per sensori di tensione raziometrici. La funzione d'eccitazione standard è integrata. L'intervallo di ingresso è stabilito per mezzo di ponticelli interni e l'utente può eseguire la scalatura per le unità ingegneristiche dalla tastierina numerica anteriore. Con la comunicazioni opzionali RS232 o RS485, l'operatore può programmare il display a distanza.

ACCESSORI PER LA COMUNICAZIONI CON IL COMPUTER.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
DP40-9SC2	Connettore seriale a 9 pin per RS232
DP40-9SC4	Connettore seriale a 9 pin per RS485
DP40-25SC2	Connettore seriale a 25 pin per RS232
DP40-25SC4	Connettore seriale a 25 pin per RS485



Per ordinare, visitare il sito it.omega.com/dp41-s per prezzi e dettagli.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
DP41-S	Indicatore misuratore di deformazione

USCITA ANALOGICA/COMUNICAZIONI CON IL COMPUTER.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
DP40-A3	Uscita analogica
DP40-S24	Comunicazioni RS232 e RS485 isolate*

* Ordinare l'opzione di comunicazione utilizzando il suffisso "-S2" o "-S4"; la scheda DP40-S24 sarà configurata per l'opzione selezionata. Incluso il cavo di comunicazione da 2 m (6,5') con terminazione per presa telefonica. Per la corretta terminazione verso un computer, in questa pagina vengono offerti connettori a 9 pin e a 25 pin.

USCITE CONTROLLO/BCD.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
DP40-B	Scheda per uscita BCD isolata*
DP40-R	Relè meccanici 7 A doppi*
DP40-R4	Relè meccanici 7 A doppi e 1 A doppi*

* Ordinare DP40-B, DP40-R o DP40-R4; può essere usata 1 sola opzione per unità. **Opzione di alimentazione CC non disponibile sui modelli con DP40-R4.**

OPZIONI PER L'ALIMENTAZIONE ED IL DISPLAY.

SUFFISSO	DESCRIZIONE
-230	Alimentazione a 230 V CA
-DC	Alimentazione isolata da 9 a 32 V CC
-GN	Display LED verde

ACCESSORI PER MISURATORI DP41.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
SPC4	Lente NEMA 4 (IP65) a prova di spruzzo con vite a molla per impieghi gravosi
SPC18	Lente NEMA 4 (IP65) a prova di spruzzo con fermaglio a molla
DP41-TBS	Supporto economico per banco

Esempi di ordini: DP41-S-S2-A, unità DP41 per ingressi da un ponte Wheatstone intero con alimentazione a 115 V CA, uscite per comunicazioni RS232 ed analogica.