

# MANOMETRO DIGITALE ECONOMICO PER GAS SECCHI E PULITI.

## Serie HHP4200



Collegamenti  
inclusi!

- ✓ Visualizzazione della pressione misurata o differenziale.
- ✓ Unità di misura selezionabili dall'utente.
- ✓ Memoria min e max.
- ✓ Uscita RS232 con software opzionale.
- ✓ Autospegnimento ed indicazione di carica della batteria scarsa.
- ✓ Display luminoso retroilluminato.

La serie HHP4200 comprende un manometro portatile a basso costo, in grado di misurare la pressione differenziale e corrente, positiva o negativa. Sono disponibili cinque modelli per coprire gli intervalli da 0-2 a 0-100 psi. Tutti i modelli offrono unità di misura selezionabili dall'utente, memoria MIN/MAX ed un display retroilluminato per una facile visualizzazione in condizioni di luminosità ridotta.

### SPECIFICHE TECNICHE.

**Precisione:**  $\pm 0,3\%$  FS.

**Risoluzione:** vedere la tabella "Per ordinare".

**Unità di misura (selezionabili dall'utente):** psi, mbar, bar, inH<sub>2</sub>O, cmH<sub>2</sub>O, mmHg, ozin<sup>2</sup>, kgcm<sup>2</sup>, kPa, ftH<sub>2</sub>O, inHg (escluso HHP4252): (psi, mbar, bar, inH<sub>2</sub>O, mmH<sub>2</sub>O).

**Temperatura di stoccaggio:** da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F).

**Temperatura di esercizio:** da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F).

**Effetti termici:**  $\pm 0,2\%$  FS tipico ( $\pm 1\%$  max).

**Precisione (pressione):** vedere la tabella "Per ordinare".

**Materia di misura:** gas puliti e secchi, non corrosivi.

**Tempo di risposta:** 0,5 sec.

**Connessione di pressione/diametro tubi:** portagomma per tubi DI 4 mm.

**Batteria:** batteria da 9 V (inclusa).

**Durata della batteria:** 30 ore (esclusa retroilluminazione).

**Dimensioni:** 182 A x 72 L x 30 mm P (7,16 x 2,83 x 1,18").

**Peso:** 150 g (5,3 oz).



HHP4215, mostrato più piccolo delle dimensioni reali.

**Per ordinare, visitare il sito [it.omega.com/hhp4200](http://it.omega.com/hhp4200) per prezzi e dettagli.**

CODICE PRODOTTO	INTERVALLO (psi)	RISOLUZIONE (psi)	PRESSIONE DI TEST (psi)
HHP4252	Da 0 a 2	0,001	20
HHP4205	Da 0 a 5	0,003	20
HHP4215	Da 0 a 15	0,01	30
HHP4230	Da 0 a 30	0,02	60
HHP4200	Da 0 a 100	0,1	150

### ACCESSORIO

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
HHF91-SW	Software e cavo RS232 con connettore D-sub a 9 pin

Viene fornito con batteria 9 V, tubo di connessione, custodia di trasporto rigida e manuale utente.

**Esempi di ordini:** HHP4252, manometro da 0 a 2 psi.

HHP4230, manometro da 0 a 30 psi e HHF91-SW, software opzionale e cavo RS232.