MANOMETRO PER SOSTANZE LIQUIDE O SECCHE

INGRESSO SINGOLO O DIFFERENZIALE ±800 inH_2O (±29 PSI).

HHP91, mostrato leggermente più piccolo delle dimensioni reali.

HHP91

- **8 unità selezionabili dall'utente: psi, mbar, kg/cm², mmHg, inHg, mH_2O, inH_2O, atm.**
- **Misura fino a ±2000 mbar (±29 psi).**
- **Funzione di autospegnimento per estendere la durata della batteria.**
- **Supporto inclinabile integrato.**
- **Mantenimento della lettura.**
- **Memorizza zione del le letture minime e massime con richiamo da pulsante.**
- **Compatibile con aria, gas non corrosivi e non ionizzati e liquidi.**

Vedere la sezione Y per la scelta di libri scientifici, tecnici e di riferimento disponibili da it.omega.com

Il modello HHP91 è un manometro di precisione per applicazioni automobilistiche, HVAC, laboratori ed industriali in genere. Dispone di un sensore incorporato con doppio ingresso per misurazioni di pressione dirette o differenziali ed è compatibile con aria, gas non corrosivi e non ionizzati e liquidi. Otto unità di pressione selezionabili dall'utente agevolano l'uso del modello HHP91 con tutti i sistemi di misura. Il display è di facile lettura, con cifre alte 15 mm (0,6").

Due raccordi per tubo a disconnessione rapida inclusi.

SPECIFICHE.

Unità: psi, mbar, kg/cm², mmHg, inHg, mH_2O, inH_2O, atm.
Funzioni: autospegnimento (dopo circa 20 min), mantenimento lettura, min. e max.
Precisione: ±2% sull'intera scala a 23 ±5 °C, include linearità, ripetibilità ed isteresi.
Temperatura di esercizio: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F).
Umidità di esercizio: <80% UR (senza condensa).
Alimentazione: batteria alcalina da 9 V (inclusa).
Tempo di campionamento: circa 0,8 s.
Porte di pressione: raccordo a disconnessione rapida per tubazioni con diam. interno da 3 a 4 mm.
Dimensioni: 185 A x 78 L x 38 mm P (7,2 x 3,0 x 1,4").
Peso: 345 g (0,8 lb).

UNITÀ	INTERVALLO MASSIMO	RISOLUZIONE	DISPLAY
mbar	±2000	1	m bar
psi	±29	0,02	Psi
kg/300 m	±2,040	0,001	Kg/cm²
mmHg	±1500	1	mm/Hg
inHg	±59,05	0,05	in/Hg
mH_2O	±20,40	0,01	m H_2O
inH_2O	±802	0,5	pollici H_2O
atm	±1,974	0,001	ATP

Per ordinare, *visitare il sito it.omega.com/hhp91 per prezzi e dettagli.*

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
HHP91	Manometro per sostanze liquide o secche

Viene fornito con 2 raccordi per tubo a disconnessione rapida, batterie a 9 V, custodia di trasporto rigida e manuale utente.
Esempio di ordine: HHP91, *manometro.*