

ADATTATORI DI DIMENSIONI STANDARD E BOCCOLE DI RIDUZIONE.



- ✓ Design robusto.
- ✓ Disponibili in acciaio inox, ottone o acciaio al carbonio.
- ✓ Ridurre a 1/8 NPT.
- ✓ Adattare a 1 NPT.


ADATTATORI E BOCCOLE.

Boccole.

Per ordinare, visitare il sito it.omega.com/mta_brk per prezzi e dettagli.

FILETTATURA NPT		DIAMETRO ESTERNO (POLLICI)	LUNGHEZZA IN POLLICI	OTTONE CODICE PRODOTTO	ACCIAIO INOX CODICE PRODOTTO
MASCHIO	FEMMINA				
ADATTATORI DI RIDUZIONE					
1/8	1/4	1 1/8	1,50	RA-18-14-BR	RA-18-14-SS
1/8	1/2	1 1/8	1,50	RA-18-12-BR	RA-18-12-SS
1/4	1/2	1 1/8	1,69	RA-14-12-BR	RA-14-12-SS
1/2	3/4	1 3/8	1,94	RA-12-34-BR	RA-12-34-SS
1/2	1	1 5/8	2,16	—	RA-12-1-SS
7/16-20	1/4	9/16	1,25	—	RA-716-14M-SS
7/16-20	Femmina 1/4	3/4	1,31	—	RA-716-14F-SS
BOCCOLE DI RIDUZIONE					
1/4	1/8	7/8	1,09	RB-14-18-BR	RB-14-18-SS
1/2	1/8	7/8	1,09	RB-12-18-BR	RB-12-18-SS
1/2	1/4	7/8	1,09	RB-12-14-BR	RB-12-14-SS
3/4	1/2	1 1/8	1,17	RB-34-12-BR	RB-34-12-SS
1	1/2	1 3/8	1,36	RB-1-12-BR	RB-1-12-SS
1	3/4	1 3/8	1,36	RB-1-34-BR	RB-1-34-SS
1 1/4	3/4	1 3/4	1,48	—	RB-114-34-CS*
1 1/4	1	1 3/4	1,48	—	RB-114-1-CS*
1 1/2	1	2	1,56	—	RB-112-1-CS*

RACCORDI A COMPRESSIONE OMEGALOK®



- ✓ Design in ferrite per una tenuta positiva alla pressione.
- ✓ Struttura per impieghi gravosi in acciaio inox o ottone.
- ✓ Per i diametri dei tubi di protezione da 1/16" a 1/2". Per raccordi di compressione metrici, vedere a pagina C-8.

* I raccordi sono disponibili solo in acciaio al carbonio. Esempio di ordine: RB-12-14-SS, boccola di riduzione in acciaio inox da 1/2 maschio e da 1/4 femmina.

RACCORDI A COMPRESSIONE.

DE TUBO PROTETTIVO (pollici)	FILETTATURA NPT maschio	LUNGHEZZA in mm (pollici)	CODICE PRODOTTO IN OTTONE	CODICE PRODOTTO IN AI 316
1/16	1/16	24,6 (0,97)	N/D	SSLK-116-116
1/16	1/8	26,2 (1,03)	BRLK-116-18	SSLK-116-18
1/8	1/8	30,0 (1,18)	BRLK-18-18	SSLK-18-18
1/8	1/4	35,6 (1,40)	BRLK-18-14	SSLK-18-14
3/16	1/8	31,0 (1,22)	BRLK-316-18	SSLK-316-18
3/16	1/4	46,0 (1,81)	BRLK-316-14	SSLK-316-14
1/4	1/8	32,8 (1,29)	BRLK-14-18	SSLK-14-18
1/4	1/4	37,6 (1,48)	BRLK-14-14	SSLK-14-14
5/16	1/4	39,1 (1,54)	N/D	SSLK-516-14
3/8	1/4	40,4 (1,59)	BRLK-38-14	SSLK-38-14
3/8	3/8	40,4 (1,59)	BRLK-38-38	SSLK-38-38
3/8	1/2	46,0 (1,81)	BRLK-38-12	SSLK-38-12
1/2	1/2	49,3 (1,94)	BRLK-12-12	SSLK-12-12

Nota: il PTFE può essere usato solo con raccordi di compressione in acciaio inox. Esempio di ordine: BRLK-18-18, raccordo di compressione in ottone da 1/8 NPT per tubi di protezione con DE di 1/8".

Ferriti sostitutive (confezione da 10)

DE DEL TUBO	OTTONE	ACCIAIO INOX	PTFE
1/16	B-FER-1/16	SS-FER-1/16	T-FER-1/16
1/8	B-FER-1/8 (18)	SS-FER-1/8 (45)	T-FER-1/8 (75)
3/16	B-FER-3/16 (18)	SS-FER-3/16 (45)	T-FER-3/16 (75)
1/4	B-FER-1/4 (18)	SS-FER-1/4 (45)	T-FER-1/4 (75)
5/16	B-FER-5/16 (20)	SS-FER-5/16 (50)	T-FER-5/16 (80)
3/8	B-FER-3/8 (20)	SS-FER-3/8 (50)	T-FER-3/8 (80)
1/2	B-FER-1/2 (30)	SS-FER-1/2 (75)	T-FER-1/2 (115)

ADATTATORI FILETTATURE METRICHE.

Ottone

Acciaio
inox

CONVERTIRE LE FILETTATURE IMPERIALI E METRICHE.

Per ordinare, visitare il sito it.omega.com/mta_brk per prezzi e dettagli.

NPT FEMMINA	MASCHIO BSPT*	PIANI mm	LUNGHEZZA mm	CODICE PRODOTTO BRASS	CODICE PRODOTTO IN ACCIAIO INOX
1/8	1/8-28	14	27,7	MTA1-1/8-1/8-BR	MTA1-1/8-1/8-SS
1/4	1/4-19	19	36,1	MTA1-1/4-1/4-BR	MTA1-1/4-1/4-SS
3/8	3/8-19	22	38,1	MTA1-3/8-3/8-BR	MTA1-3/8-3/8-SS
1/2	1/2-14	27	49,3	MTA1-1/2-1/2-BR	MTA1-1/2-1/2-SS
3/4	3/4-14	34	51,3	MTA1-3/4-3/4-BR	MTA1-3/4-3/4-SS
1	1-11	41	58,4	MTA1-1-1-BR	MTA1-1-1-SS
BSPT*	NPT				
1/4-19	1/4	19	36,3	MTA2-1/4-1/4-BR	MTA2-1/4-1/4-SS
3/8-19	3/8	22	38,4	MTA2-3/8-3/8-BR	MTA2-3/8-3/8-SS
1/2-14	1/2	27	49,8	MTA2-1/2-1/2-BR	MTA2-1/2-1/2-SS
NPT	BSPP				
1/8	1/8-28	14	25,1	-	MTA3-1/8-1/8-SS
1/4	1/4-19	19	33,5	MTA3-1/4-1/4-BR	MTA3-1/4-1/4-SS
3/8	3/8-19	22	35,8	MTA3-3/8-3/8-BR	MTA3-3/8-3/8-SS
1/2	1/2-14	27	44,2	MTA3-1/2-1/2-BR	MTA3-1/2-1/2-SS
3/4	3/4-14	34	48,0	MTA3-3/4-3/4-BR	MTA3-3/4-3/4-SS
1	1-11	41	53,3	MTA3-1-1-BR	MTA3-1-1-SS
BSPP	NPT				
1/4-19	1/4	19	27,4	MTA4-1/4-1/4-BR	MTA4-1/4-1/4-SS
3/8-19	3/8	22	32,3	MTA4-3/8-3/8-BR	MTA4-3/8-3/8-SS
1/2-14	1/2	27	41,9	MTA4-1/2-1/2-BR	MTA4-1/2-1/2-SS

* ISO 228/1, BS 2779.

Esempi di ordini: MTA1-1/8-1/8-BR, ottone con filettatura da femmina 1/8 NPT a maschio 1/8-28 BSPT.
MTA1-1/8-1/8-SS, adattatore di filettatura in acciaio inox.

RACCORDI A COMPRESSIONE METRICI OMEGALOK®

PER SONDE E TUBI DI PROTEZIONE METRICI.



Per ordinare, visitare il sito it.omega.com/mta_brk per prezzi e dettagli.

DE tubo protettivo	Filettatura maschio	Tubo di protezione metrico/filettatura NPT			Tubo di protezione metrico/filettatura conica BSP			Tubo di protezione metrico/filettatura parallela BSP		
		Tipo di filettatura	Codice prodotto in ottone	Codice prodotto in acciaio inox 316	Tipo di filettatura	Codice prodotto in ottone	Codice prodotto in acciaio inox 316	Tipo di filettatura	Codice prodotto in ottone	Codice prodotto in acciaio inox 316
1,5 mm	1/8	NPT	BRLK-M15-18	SSLK-M15-18	BSPT	BRLK-M15-18T	SSLK-M15-18T	BSPP	BRLK-M15-18P	SSLK-M15-18P
3,0 mm	1/8	NPT	BRLK-M30-18	SSLK-M30-18	BSPT	BRLK-M30-18T	SSLK-M30-18T	BSPP	BRLK-M30-18P	SSLK-M30-18P
4,5 mm	1/8	NPT	BRLK-M45-18	SSLK-M45-18	BSPT	BRLK-M45-18T	SSLK-M45-18T	—	N/D	N/D
6,0 mm	1/8	NPT	BRLK-M60-18	SSLK-M60-18	BSPT	BRLK-M60-18T	SSLK-M60-18T	—	N/D	N/D
3,0 mm	1/4	NPT	BRLK-M30-14	SSLK-M30-14	BSPT	BRLK-M30-14T	SSLK-M30-14T	BSPP	BRLK-M30-14P	SSLK-M30-14P
4,5 mm	1/4	NPT	BRLK-M45-14	SSLK-M45-14	BSPT	BRLK-M45-14T	SSLK-M45-14T	—	N/D	N/D
6,0 mm	1/4	NPT	BRLK-M60-14	SSLK-M60-14	BSPT	BRLK-M60-14T	SSLK-M60-14T	BSPP	BRLK-M60-14P	SSLK-M60-14P
8,0 mm	1/4	NPT	BRLK-M80-14	SSLK-M80-14	BSPT	BRLK-M80-14T	SSLK-M80-14T	—	N/D	N/D
3,0 mm	3/8	—	N/D	SSLK-M30-38	—	N/D	SSLK-M30-38T	—	N/D	SSLK-M30-38P
6,0 mm	3/8	NPT	BRLK-M60-38	SSLK-M60-38	BSPT	BRLK-M60-38T	SSLK-M60-38T	BSPP	BRLK-M60-38P	SSLK-M60-38P
3,0 mm	1/2	—	N/D	SSLK-M30-12	BSPT	BRLK-M30-12T	SSLK-M30-12T	BSPP	BRLK-M30-12P	SSLK-M30-12P
4,5 mm	1/2	—	N/D	SSLK-M45-12	BSPT	BRLK-M45-12T	SSLK-M45-12T	BSPP	BRLK-M45-12P	SSLK-M45-12P
6,0 mm	1/2	NPT	BRLK-M60-12	SSLK-M60-12	BSPT	BRLK-M60-12T	SSLK-M60-12T	BSPP	BRLK-M60-12P	SSLK-M60-12P
8,0 mm	1/2	NPT	BRLK-M80-12	SSLK-M80-12	BSPT	BRLK-M80-12T	SSLK-M80-12T	—	N/D	N/D

Nota: il PFA può essere usato solo con raccordi di compressione in acciaio inox.

Esempi di ordini: BRLK-M30-18, raccordo di compressione in ottone con filettatura 1/8 NPT per tubo di protezione con DE da 3,0 mm.
BRLK-M60-18, raccordo a compressione.