

Termometro con registrazione dati OMEGAETTE™

HH306A



- ✓ Termocoppia di tipo K.
- ✓ Registratore per 16.000 campioni di dati.
- ✓ Interfacce USB e RS232 con software Windows [compatibile fino alla versione 8.1 (32 e 64 bit)]
- ✓ Display triplo.
- ✓ Doppio ingresso di tipo K.
- ✓ Funzione Ora.
- ✓ Autospegnimento.
- ✓ Funzione PAUSA.
- ✓ Funzione AX/MIN (solo ingresso 1).
- ✓ Risoluzione 0,1 °C/0,1 °F.
- ✓ Indicatore di batteria quasi scarica.

Il modello HH306A è un piccolo termometro a doppio ingresso con una potente funzione di registrazione di dati. L'unità può memorizzare fino a 16.000 campioni ad intervalli programmati, con una velocità di una registrazione al secondo. L'unità viene fornita con software basato su Windows® (Windows 98, NT, XP, ME, Vista) per la visualizzazione ed il salvataggio dei dati.

Specifiche tecniche.

Precisione di $\pm 5^{\circ}\text{C}$ a 23°C :

-200 a $200^{\circ}\text{C} \pm 0.2\%$ lett + 1°C
200 a $400^{\circ}\text{C} \pm 0.5\%$ lett + 1°C
400 a $1370^{\circ}\text{C} \pm 0.2\%$ lett + 1°C
-328 a $-200^{\circ}\text{F} \pm 0.5\%$ lett + 2°F
-200 a $200^{\circ}\text{F} \pm 0.2\%$ lett + 2°F
200 a $2498^{\circ}\text{F} \pm 0.3\%$ lett + 2°F

Risoluzione 0,1°: da -200,0 a 200,0.

Condizioni d'esercizio:

da 0 a 50°C (da 32 a 122°F).
da 0% a 80% UR (da 0 a 35°C , da 32 a 95°F).
da 0% a 60% UR (da 35 a 50°C , da 95 a 122°F).

Temperatura di stoccaggio: da -20 a 60°C (da -4 a 140°F).

Protezione ingresso: 60 V CC o 24 V rms CA massima.

Batteria: 9 V (inclusa).

Dimensioni:

184 A x 64 L x 30 mm P
(7,25 x 2,5 x 1,2").

Peso: circa 210 g (7,4 oz).

Cavi d'interfaccia
USB e RS232
inclusi.

HH306A
raffigurato più
piccolo delle
dimensioni reali.



Termocoppie gratuite incluse!

Questo modello include 1 termocoppia gratuita con filo saldato di 1 m (40") con connettore subminiature e roccetto per bobina di filo (1 per canale). **Ordinate un componente di riserva!**
Codice modello SC-TT-K-30-36

Per ordinare

Codice prodotto	Descrizione
HH306A	Termometro palmare tipo K, 0,1 °C/°F
SC-TT-K-30-36	Termocoppia di ricambio tipo K
HH300-ADAPTER	Adattatore CA
HH300-CABLE	Cavo di interfaccia RS232 di riserva
HH300-CABLE-USB	Cavo di interfaccia USB di riserva
CAL-3-HH	Calibrazione con tracciabilità NIST con punti

Fornito completo di 2 termocoppie a filo saldato tipo K (1 per canale), di cavi di interfaccia USB e RS232, di software, della custodia per il trasporto, della batteria da 9 V, della certificazione NIST (senza punti) e del manuale utente.

Esempio di ordine: HH306A, termometro con registrazione dati a doppio ingresso.
OCW-3, OMEGACARE™ estende la garanzia standard di 1 anno fino a un totale di 4 anni.