

Termometro con registrazione dati a quattro canali.

HH309A



Cavi d'interfaccia USB e RS232 inclusi.

- ✓ 4 ingressi da termocoppia tipo di K.
- ✓ Visualizza 4 canali contemporaneamente o 2 canali con differenza.
- ✓ Registrazione dati con 16.000 campioni per canale.
- ✓ Interfaccia USB e RS232 con software Windows®.
- ✓ Funzione Ora.
- ✓ Autospegnimento.
- ✓ Funzione PAUSA.
- ✓ Funzione MAX/MIN.
- ✓ Risoluzione 0,1 °C/0,1 °F.
- ✓ Indicatore di batteria quasi scarica.
- ✓ Montaggio per treppiede integrato (mini-treppiede incluso).



Termocoppie gratuite incluse!

Questo modello include 1 termocoppia gratuita con filo saldato di 1 m (40") con connettore subminiature e rocchetto per bobina di filo (1 per canale).
Ordinate un componente di riserva!
 Codice modello SC-TT-K-30-36.

Il modello HH309A è un piccolo termometro a 4 ingressi con un potente registratore di dati. L'unità può memorizzare fino a 16.000 campioni per canale ad intervalli programmati. Il pulsante REC viene utilizzato per avviare e fermare la registrazione. È possibile memorizzare tante serie di dati quante si desidera, fino a esaurimento della memoria. L'unità viene fornita con software basato su Windows (Windows 98, NT, XP, ME, Vista) per la visualizzazione e il salvataggio dei dati.

Specifiche tecniche.

- Intervallo:** da -200 a 1370 °C (da -328 a 2498 °F).
- Precisione tipica:** ±0,2% della lettura +1 °C.
- Risoluzione:** 0,1° fra -200 e 200 °C/F, altrimenti 1 °C/F.
- Frequenza di campionamento:** 3 secondi.
- Condizioni d'esercizio:** da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F), da 0% a 80% UR (da 0 a 35 °C, da 32 a 95 °F), da 0% a 60% UR (da 35 a 50 °C, da 95 a 122 °F).
- Temperatura di stoccaggio:** da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F).
- Batteria:** 9 V (inclusa)
- Dimensioni:** 184 A x 64 L x 30 mm P (7,25 x 2,5 x 1,2").
- Peso:** circa 250 g (8,8 oz).

HH309A, appare più piccolo delle dimensioni reali.



Per ordinare, visitare il sito it.omega.com/hh309a per prezzi e dettagli.

Codice prodotto	Descrizione
HH309A	Registratori di dati da termometro a 4 canali
SC-TT-K-30-36	Termocoppia di riserva tipo K
HH300-ADAPTER	Adattatore CA
HH300-CABLE	Cavo di interfaccia RS232 di riserva
HH300-CABLE-USB	Cavo di interfaccia USB di riserva
MINI-TRIPOD	Mini treppiede, altezza da 142 a 279 mm (da 5,6 a 11")
CAL-3-HH	Calibrazione con tracciabilità NIST con punti

Fornito completo di 4 termocoppie a filo saldato tipo K (1 per canale), dei cavi di interfaccia USB e RS232, del software Windows, della custodia per il trasporto, del mini treppiede, della batteria da 9 V, della certificazione NIST (senza punti) e del manuale utente.

Esempi di ordini: HH309A, termometro con registrazione dati a 4 ingressi. OCW-3, OMEGACARESM estende la garanzia standard di 1 anno fino a un totale di 4 anni.