

Termocoppie per alte temperature a facile disconnessione.


Dimensioni **standard**.

Per prezzi e dettagli visitare il sito it.omega.com/icss-nhx.

Disponibile come



Il tipo N è disponibile con guaina in Inconel, consultare l'ufficio vendite.



- ✓ Disponibile con connettore in ceramica SHX o NHX certificato fino a 650 °C (1200 °F).
- ✓ Guaina in AISI 304, 310, 316, 321, Inconel o Super OMEGACLAD® XL.
- ✓ Morsetto a tubo incluso per un'extra robustezza per dimensione standard.
- ✓ Include connettore abbinato gratuito.


Dimensione **standard**, formato standard

Per ordinare, visitare il sito it.omega.com/icss-nhx per prezzi e dettagli

Codice a colori lega/ANSI	Diametro della guaina	Codice del prodotto con giunzione dotata di messa a terra	Codice del prodotto con giunzione non dotata di messa a terra	Codice del prodotto con giunzione esposta
FERRO-COSTANTANA GUAINA AISI 304 J	1/16" 1/8" 3/16" 1/4"	ICSS-116G-12-NHX ICSS-18G-12-NHX ICSS-316G-12-NHX ICSS-14G-12-NHX	ICSS-116U-12-NHX ICSS-18U-12-NHX ICSS-316U-12-NHX ICSS-14U-12-NHX	ICSS-116E-12-NHX ICSS-18E-12-NHX ICSS-316E-12-NHX ICSS-14E-12-NHX
CHROMEGA®* ALOMEGA® GUAINA AISI 304 K	1/16" 1/8" 3/16" 1/4"	CASS-116G-12-NHX CASS-18G-12-NHX CASS-316G-12-NHX CASS-14G-12-NHX	CASS-116U-12-NHX CASS-18U-12-NHX CASS-316U-12-NHX CASS-14U-12-NHX	CASS-116E-12-NHX CASS-18E-12-NHX CASS-316E-12-NHX CASS-14E-12-NHX
CHROMEGA®- COSTANTANA GUAINA AISI 304 E	1/16" 1/8" 3/16" 1/4"	CXSS-116G-12-NHX CXSS-18G-12-NHX CXSS-316G-12-NHX CXSS-14G-12-NHX	CXSS-116U-12-NHX CXSS-18U-12-NHX CXSS-316U-12-NHX CXSS-14U-12-NHX	CXSS-116E-12-NHX CXSS-18E-12-NHX CXSS-316E-12-NHX CXSS-14E-12-NHX
RAME-COSTANTANA - GUAINA AISI 304 SS T	1/16" 1/8" 3/16" 1/4"	CPSS-116G-12-NHX CPSS-18G-12-NHX CPSS-316G-12-NHX CPSS-14G-12-NHX	CPSS-116U-12-NHX CPSS-18U-12-NHX CPSS-316U-12-NHX CPSS-14U-12-NHX	CPSS-116E-12-NHX CPSS-18E-12-NHX CPSS-316E-12-NHX CPSS-14E-12-NHX

Tutti i prodotti appaiono più piccoli delle dimensioni reali.

Visitare il sito it.omega.com per i raccordi a compressione.



Dimensione **standard**, formato mini.

Codice a colori lega/ANSI	Diametro della guaina	Codice del prodotto con giunzione dotata di messa a terra	Codice del prodotto con giunzione non dotata di messa a terra	Codice del prodotto con giunzione esposta
FERRO-COSTANTANA GUAINA AISI 304 J	0,010" 0,020" 0,032" 0,040" 0,062" 0,125"	SICSS-010G-6-SHX SICSS-020G-6-SHX SICSS-032G-6-SHX SICSS-040G-6-SHX SICSS-062G-6-SHX SICSS-125G-6-SHX	SICSS-010U-6-SHX SICSS-020U-6-SHX SICSS-032U-6-SHX SICSS-040U-6-SHX SICSS-062U-6-SHX SICSS-125U-6-SHX	SICSS-010E-6-SHX SICSS-020E-6-SHX SICSS-032E-6-SHX SICSS-040E-6-SHX SICSS-062E-6-SHX SICSS-125E-6-SHX
CHROMEGA®* ALOMEGA® GUAINA AISI 304 K	0,010" 0,020" 0,032" 0,040" 0,062" 0,125"	SCASS-010G-6-SHX SCASS-020G-6-SHX SCASS-032G-6-SHX SCASS-040G-6-SHX SCASS-062G-6-SHX SCASS-125G-6-SHX	SCASS-010U-6-SHX SCASS-020U-6-SHX SCASS-032U-6-SHX SCASS-040U-6-SHX SCASS-062U-6-SHX SCASS-125U-6-SHX	SCASS-010E-6-SHX SCASS-020E-6-SHX SCASS-032E-6-SHX SCASS-040E-6-SHX SCASS-062E-6-SHX SCASS-125E-6-SHX
CHROMEGA®- COSTANTANA GUAINA AISI 304 E	0,010" 0,020" 0,032" 0,040" 0,062" 0,125"	SCXSS-010G-6-SHX SCXSS-020G-6-SHX SCXSS-032G-6-SHX SCXSS-040G-6-SHX SCXSS-062G-6-SHX SCXSS-125G-6-SHX	SCXSS-010U-6-SHX SCXSS-020U-6-SHX SCXSS-032U-6-SHX SCXSS-040U-6-SHX SCXSS-062U-6-SHX SCXSS-125U-6-SHX	SCXSS-010E-6-SHX SCXSS-020E-6-SHX SCXSS-032E-6-SHX SCXSS-040E-6-SHX SCXSS-062E-6-SHX SCXSS-125E-6-SHX
RAME-COSTANTANA - GUAINA AISI 304 T	0,020" 0,032" 0,040" 0,062" 0,125"	SCPSS-020G-6-SHX SCPSS-032G-6-SHX SCPSS-040G-6-SHX SCPSS-062G-6-SHX SCPSS-125G-6-SHX	SCPSS-020U-6-SHX SCPSS-032U-6-SHX SCPSS-040U-6-SHX SCPSS-062U-6-SHX SCPSS-125U-6-SHX	SCPSS-020E-6-SHX SCPSS-032E-6-SHX SCPSS-040E-6-SHX SCPSS-062E-6-SHX SCPSS-125E-6-SHX

† Altre lunghezze disponibili, consultare il reparto vendite. **Nota:** La guaina in Inconel® non è disponibile con DE 0,010" e tipo T.

* Le sonde con guaina DE 0,010" sono assemblate con molletta fermacavo.

Per ordinare con guaina in AISI 310, 316 o 321, cambiare "SS" nel codice del prodotto, rispettivamente, in "310SS", "316SS" o "321SS". Nessun costo aggiuntivo.

Per ordinare con guaina in Inconel 600, cambiare "SS" con "IN" nel codice del prodotto. Nessun costo aggiuntivo.

Per ordinare Super OMEGACLAD® XL, cambiare "SS" in "XL" e aggiungere il costo aggiuntivo alle sonde Inconel da 6" a 12".

Esempi di ordini: CASS-18G-12-NHX, sonda a facile disconnessione per alte temperature, tipo K, guaina AISI 304 DE 1/8", giunzione dotata di messa a terra, lunghezza 12".

SCASS-062U-6-SHX, sonda a facile disconnessione per alte temperature tipo mini, tipo K, guaina in AISI 321, DE 0,062" giunzione non dotata di messa a terra, lunghezza 6".

Termocoppie per alte temperature a facile disconnessione.

Dimensioni **metriche**



Disponibile come

Il tipo N è disponibile con guaina in Inconel, consultare l'ufficio vendite.

- ✓ facile disconnessione connettore in ceramica SHX o NHX certificato fino a 650 °C (1200 °F).
- ✓ Guaina in AISI 304, 310, 316, 321, Inconel o Super OMEGA CLAD® XL.
- ✓ Morsetto a tubo incluso per un'extra robustezza per dimensione standard.
- ✓ Include connettore abbinato gratuito.



Connettore in ceramica

Lunghezza standard 12"†

Dimensione **metrica**, formato standard.

Per ordinare, visitare il sito it.omega.com/icss-nhx per prezzi e dettagli

Codice a colori lega/ANSI	Diametro della guaina	Codice del prodotto con giunzione dotata di messa a terra	Codice del prodotto con giunzione non dotata di messa a terra	Codice del prodotto con giunzione esposta
FERRO-COSTANTANA GUAINA AISI 304 J	1,5 3,0 4,5 6,0	ICSS-M15G-300-NHX ICSS-M30G-300-NHX ICSS-M45G-300-NHX ICSS-M60G-300-NHX	ICSS-M15U-300-NHX ICSS-M30U-300-NHX ICSS-M45U-300-NHX ICSS-M60U-300-NHX	ICSS-M15E-300-NHX ICSS-M30E-300-NHX ICSS-M45E-300-NHX ICSS-M60E-300-NHX
CHROMEGA®-ALOMEGA®* GUAINA AISI 304 K	1,5 3,0 4,5 6,0	CASS-M15G-300-NHX CASS-M30G-300-NHX CASS-M45G-300-NHX CASS-M60G-12-NHX	CASS-M15U-300-NHX CASS-M30U-300-NHX CASS-M45U-300-NHX CASS-M60U-300-NHX	CASS-M15E-300-NHX CASS-M30E-300-NHX CASS-M45E-300-NHX CASS-M60E-300-NHX
CHROMEGA®-COSTANTANA GUAINA AISI 304 E	1,5 3,0 4,5 6,0	CXSS-M15G-300-NHX CXSS-M30G-300-NHX CXSS-M45G-300-NHX CXSS-M60G-300-NHX	CXSS-M15U-300-NHX CXSS-M30U-300-NHX CXSS-M45U-300-NHX CXSS-M60U-300-NHX	CXSS-M15E-300-NHX CXSS-M30E-300-NHX CXSS-M45E-300-NHX CXSS-M60E-300-NHX
RAME-COSTANTANA GUAINA AISI 304 T	1,5 3,0 4,5 6,0	CPSS-M15G-300-NHX CPSS-M30G-300-NHX CPSS-M45G-300-NHX CPSS-M60G-300-NHX	CPSS-M15U-300-NHX CPSS-M30U-300-NHX CPSS-M45U-300-NHX CPSS-M60U-300-NHX	CPSS-M15E-300-NHX CPSS-M30E-300-NHX CPSS-M45E-300-NHX CPSS-M60E-300-NHX

Tutti i prodotti mostrati più piccoli delle dimensioni reali.

Visitare il sito it.omega.com per i raccordi a compressione.



Lunghezza standard 6"†

Dimensione **metrica**, formato mini.

Codice a colori lega/ANSI	Diametro della guaina	Codice del prodotto con giunzione dotata di messa a terra	Codice del prodotto con giunzione non dotata di messa a terra	Codice del prodotto con giunzione esposta
FERRO-COSTANTANA - GUAINA AISI 304 J	0,25* 0,50 0,75 1,0 1,5 3,0	SICSS-M025G-150-SHX SICSS-M050G-150-SHX SICSS-M075G-150-SHX SICSS-M10G-150-SHX SICSS-M15G-150-SHX SICSS-M30G-150-SHX	SICSS-M025U-150-SHX SICSS-M050U-150-SHX SICSS-M075U-150-SHX SICSS-M10U-150-SHX SICSS-M15U-150-SHX SICSS-M30U-150-SHX	SICSS-M025E-150-SHX SICSS-M050E-150-SHX SICSS-M075E-150-SHX SICSS-M10E-150-SHX SICSS-M15E-150-SHX SICSS-M30E-150-SHX
CHROMEGA®-ALOMEGA®* GUAINA AISI 304 K	0,25* 0,50 0,75 1,0 1,5 3,0	SCASS-M025G-150-SHX SCASS-M050G-150-SHX SCASS-M075G-150-SHX SCASS-M10G-150-SHX SCASS-M15G-150-SHX SCASS-M30G-150-SHX	SCASS-M025U-150-SHX SCASS-M050U-150-SHX SCASS-M075U-150-SHX SCASS-M10U-150-SHX SCASS-M15U-150-SHX SCASS-M30U-150-SHX	SCASS-M025E-150-SHX SCASS-M050E-150-SHX SCASS-M075E-150-SHX SCASS-M10E-150-SHX SCASS-M15E-150-SHX SCASS-M30E-150-SHX
CHROMEGA®-COSTANTANA GUAINA AISI 304 E	0,25* 0,50 0,75 1,0 1,5 3,0	SCXSS-M025G-150-SHX SCXSS-M050G-150-SHX SCXSS-M075G-150-SHX SCXSS-M10G-150-SHX SCXSS-M15G-150-SHX SCXSS-M30G-150-SHX	SCXSS-M025U-150-SHX SCXSS-M050U-150-SHX SCXSS-M075U-150-SHX SCXSS-M10U-150-SHX SCXSS-M15U-150-SHX SCXSS-M30U-150-SHX	SCXSS-M025E-150-SHX SCXSS-M050E-150-SHX SCXSS-M075E-150-SHX SCXSS-M10E-150-SHX SCXSS-M15E-150-SHX SCXSS-M30E-150-SHX
RAME-COSTANTANA GUAINA AISI 304 T	0,50 0,75 1,0 1,5 3,0	SCPSS-M050G-150-SHX SCPSS-M075G-150-SHX SCPSS-M10G-150-SHX SCPSS-M15G-150-SHX SCPSS-M30G-150-SHX	SCPSS-M050U-150-SHX SCPSS-M075U-150-SHX SCPSS-M10U-150-SHX SCPSS-M15U-150-SHX SCPSS-M30U-150-SHX	SCPSS-M050E-150-SHX SCPSS-M075E-150-SHX SCPSS-M10E-150-SHX SCPSS-M15E-150-SHX SCPSS-M30E-150-SHX

† Altre lunghezze disponibili, consultare il reparto vendite. **Nota:** La guaina in Inconel® non è disponibile con DE 0,25 mm e tipo T.

* Le sonde con guaina DE 0,25 mm sono assemblate con molletta fermacavo.

Per ordinare con guaina in AISI 310, 316 o 321, cambiare "SS" nel codice del prodotto, rispettivamente, in "310SS", "316SS" o "321SS"; senza sovrapprezzo. Nessun costo aggiuntivo.

Per ordinare con guaina in Inconel 600, cambiare "SS" con "IN" nel codice del prodotto. Nessun costo aggiuntivo.

Per ordinare Super OMEGA CLAD® XL, cambiare "SS" in "XL" e aggiungere il costo aggiuntivo al prezzo delle sonde Inconel da 150 a 300 mm.

Esempi di ordini: CASS-M30G-300-NHX, sonda a facile disconnessione per alte temperature, tipo K, guaina AISI 304, DE 3 mm, giunzione dotata di messa a terra, lunghezza 300 mm. SCASS-M15U-150-SHX, sonda a facile disconnessione per alte temperature tipo mini, tipo K, guaina in AISI 321, DE 1,5 mm giunzione non dotata di messa a terra, lunghezza 150 mm.