

# Termocoppie a faciele disconnessione con connettori mini.

- Con guaina in Al 304, 310, 316, 321, Inconel o Super OMEGACLAD™ XL.
- Connettore SMP con codifica a colori.
- Disponibili in lunghezze personalizzate.
- Connettore in nylon con fibra di vetro interna, corpo classificato fino a 220 °C.
- Disponibili connettori in LCP e ceramica.

Disponibile come



Mostrati più piccolo delle dimensioni reali.

SODDISFA O SUPERA I LIMITI SPECIALI DI ERRORE (SLE) ed EN 60584-2 Classe di tolleranza 1

Connettore abbinato con morsetto per il cavo incluso.

Sonde mini a disconnessione rapida.

Per ordinare, visitare il sito <a href="http://it.omega.com/jmqss">it.omega.com/jmqss</a> per prezzi e dettagli			
Con codifica a colori per lega/IEC	Diam. della guaina in mm	Codice prodotto Lunghezza 150 mm	Codice prodotto Lunghezza 300 mm
Ferro-costantana, guaina in Al 304 <b>J</b>	0,25	SICSS-IM025(*)-150	SICSS-IM025(*)-300
	0,50	SICSS-IM050(*)-150	SICSS-IM050(*)-300
	0,75	SICSS-IM075(*)-150	SICSS-IM075(*)-300
	1,00	JMQSS-IM100(*)-150	JMQSS-IM100(*)-300
	1,50	JMQSS-IM150(*)-150	JMQSS-IM150(*)-300
	3,00	JMQSS-IM300(*)-150	JMQSS-IM300(*)-300
CHROMECA™-ALOMEGA™, guaina in Al 304 <b>K</b>	0,25	SCASS-IM025(*)-150	SCASS-IM025(*)-300
	0,50	SCASS-IM050(*)-150	SCASS-IM050(*)-300
	0,75	SCASS-IM075(*)-150	SCASS-IM075(*)-300
	1,00	KMQSS-IM100(*)-150	KMQSS-IM100(*)-300
	1,50	KMQSS-IM150(*)-150	KMQSS-IM150(*)-300
	3,00	KMQSS-IM300(*)-150	KMQSS-IM300(*)-300
CHROMECA™-ALOMEGA™, guaina in Super OMEGACLAD™ XL <b>K</b>	0,25	SCAXL-IM025(*)-150	SCAXL-IM025(*)-300
	0,50	SCAXL-IM050(*)-150	SCAXL-IM050(*)-300
	0,75	SCAXL-IM075(*)-150	SCAXL-IM075(*)-300
	1,00	KMQXL-IM100(*)-150	KMQXL-IM100(*)-300
	1,50	KMQXL-IM150(*)-150	KMQXL-IM150(*)-300
	3,00	KMQXL-IM300(*)-150	KMQXL-IM300(*)-300
OMEGA-PT™-OMEGA-NT™, guaina in Super OMEGACLAD™ XL <b>N</b>	0,50	SNNXL-IM050(*)-150	SNNXL-IM050(*)-300
	0,75	SNNXL-IM075(*)-150	SNNXL-IM075(*)-300
	1,00	NMQXL-IM100(*)-150	NMQXL-IM100(*)-300
	1,50	NMQXL-IM150(*)-150	NMQXL-IM150(*)-300
	3,00	NMQXL-IM300(*)-150	NMQXL-IM300(*)-300
	CHROMECA™-costantana, guaina in Al 304 <b>E</b>	0,25	SCXSS-IM025(*)-150
0,50		SCXSS-IM050(*)-150	SCXSS-IM050(*)-300
0,75		SCXSS-IM075(*)-150	SCXSS-IM075(*)-300
1,00		EMQSS-IM100(*)-150	EMQSS-IM100(*)-300
1,50		EMQSS-IM150(*)-150	EMQSS-IM150(*)-300
3,00		EMQSS-IM300(*)-150	EMQSS-IM300(*)-300
Rame-costantana, guaina in Al 304 <b>T</b>	0,50	SCPSS-IM050(*)-150	SCPSS-IM050(*)-300
	0,75	SCPSS-IM075(*)-150	SCPSS-IM075(*)-300
	1,00	TMQSS-IM100(*)-150	TMQSS-IM100(*)-300
	1,50	TMQSS-IM150(*)-150	TMQSS-IM150(*)-300
	3,00	TMQSS-IM300(*)-150	TMQSS-IM300(*)-300
	OMEGALOY™, guaina in Inconel 600 <b>N</b>	0,25	SNNIN-IM025(*)-150
0,50		SNNIN-IM050(*)-150	SNNIN-IM050(*)-300
0,75		SNNIN-IM075(*)-150	SNNIN-IM075(*)-300
1,00		NMQIN-IM100(*)-150	NMQIN-IM100(*)-300
1,50		NMQIN-IM150(*)-150	NMQIN-IM150(*)-300
3,00		NMQIN-IM300(*)-150	NMQIN-IM300(*)-300

\* Specificare il tipo di giunto: "E" (esposta), "G" (connessa a terra) o "U" (isolata). † Altre lunghezze disponibili, contattare l'ufficio vendite. Per ordinare con guaina in Inconel, modificare "SS" nel codice prodotto in "IN", nessun costo aggiuntivo. Il tipo J non è disponibile in Inconel da 0,25 di diametro. Esempio: **KMQIN-IM300G-150**. Per ordinare con guaina in Al 310, 316 o 321, modificare "SS" nel codice prodotto rispettivamente in "310SS", "316SS" o "321SS", nessun costo aggiuntivo. Esempio: **TMQ321SS-IM300G-300**.

Esempio di ordine: **KMQSS-IM300G-150**, sonda submini a disconnessione rapida, tipo K, guaina in acciaio inox da 3 mm di DE, lunghezza 150 mm, giunzione dotata di messa a terra.