

Film/foglio in plastica reversibile in poliesteri a cristalli liquidi retroadesivo.

Singoli fogli disponibili [31 x 31 cm (12 x 12")].

Il kit comprende 6 fogli [15 x 31 cm (6 x 12")].

Serie LCS

- ✓ Facile lettura.
- ✓ Autoadesivo.
- ✓ Riutilizzabile.

Questi versatili film/fogli in plastica poliesteri a cristalli liquidi possono essere tagliati facilmente in qualsiasi misura. Grazie al tempo di risposta rapido, questi fogli per l'indicazione della temperatura forniscono una rapida lettura visiva nelle applicazioni di laboratorio, di test e di valutazione. I fogli sono disponibili nel formato 31 x 31 cm (12 x 12") o in kit comprendente sei fogli da 15 x 31 cm (6 x 12"), con spessore di circa 0,25 mm (0,01"). È disponibile anche una confezione campione, comprendente sei fogli da 15 x 31 cm (6 x 12"), uno per intervallo di temperatura, come mostrato nella tabella per l'ordinazione.



LCS-77, mostrato molto più piccolo delle dimensioni reali.

Specifiche tecniche.

Nastro adesivo: nastro biadesivo.

Film coprente: poliesteri 5 mil.

Materiale a colori variabili: miscela atossica di esteri a cristalli liquidi.

Precisione: ±1 °C.

Temperatura di stoccaggio: 21 °C (70 °F) e 50% di umidità relativa.

Applicazione: applicare l'etichetta indicatrice della temperatura su una superficie pulita e asciutta. Leggere la temperatura quando i colori sono stabili. Il verde è la lettura corretta. Se non è presente il verde, la lettura della temperatura è compresa fra le caselle colorate blu e marrone chiaro.

Funzione: visualizzazione della temperatura, come indicato dall'evento verde.

MARRONE	Appena sopra il valore nominale.
VERDE	Temperatura nominale.
BLU	Appena sotto il valore nominale.
NERO	Altre temperature.

Per ordinare, visitare il sito it.omega.com/lcs_labels per prezzi e dettagli.

Codice prodotto foglio singolo 31 x 31 cm (12 x 12")	Codice prodotto kit di sei fogli 15 x 31 cm (6 x 12")	Intervallo di temperatura
LCS-77	LCS-77-KIT	Da 20 a 25 °C (da 68 a 77 °F)
LCS-86	LCS-86-KIT	Da 25 a 30 °C (da 77 a 86 °F)
LCS-95	LCS-95-KIT	Da 30 a 35 °C (da 86 a 95 °F)
LCS-97	LCS-97-KIT	Da 35 a 36 °C (da 95 a 97 °F)
LCS-104	LCS-104-KIT	Da 35 a 40 °C (da 95 a 104 °F)
LCS-113	LCS-113-KIT	Da -40 a 45 °C (da -104 a 113 °F)
	LCS-KIT	Sei fogli, uno per ogni intervallo di temperatura, elencati sopra

Esempi di ordini: LCS-77, fogli singoli 31 x 31 cm (12 x 12").

LCS-95-KIT, include 6 fogli, 15 x 31 cm (6 x 12"), ciascuno per l'intervallo da 30 a 35 °C (da 86 a 95 °F).