

Sonde RTD con connettori M12 saldati




Dimensioni **standard** e **metriche**

Serie PR-22



- ✓ Intervalli della sonda per temperatura da -30 a 350 °C (da -22 a 622 °F) (Classe A) standard, da -50 a 500 °C (da -58 a 932 °F) (Classe B)
- ✓ Intervallo di temperatura del connettore da -50 a 90 °C (da -58 a 194 °F)
- ✓ Sonda in acciaio inox AISI 316 con diametri imperiali e metrici
- ✓ Molte lunghezze standard disponibili
- ✓ Connettore M12 IP67 a 4 pin in fusione

PR-22-3-100-A-1/8-0600-M12 mostrata in grandezza naturale.



Standard

Per ordinare		
Numero modello	Lunghezza sonda	Specifica elemento
PR-22-3-100-A-(*)-0600-M12	6"	Pt100, Classe A
PR-22-3-100-A-(*)-0900-M12	9"	Pt100, Classe A
PR-22-3-100-A-(*)-1200-M12	12"	Pt100, Classe A
PR-22-3-100-A-(*)-1800-M12	18"	Pt100, Classe A
PR-22-3-100-A-(*)-2400-M12	24"	Pt100, Classe A

(*) = Diametro inserto sonda di 1/8 di 1/4 pollici.

Per la classe B, cambiare "-A" nel Codice prodotto in "-B" e visitare il sito omega.com/pr-22 per i prezzi.

Esempi di ordini: PR-22-3-100-A-1/8-0600-M12, sonda con diametro di 1/8" lunghezza di 6", sensore RTD 100Pt, Classe A con connettore M12 in fusione.

PR-22-3-100-A-1/4-0600-M12, sonda con diametro di 1/4" lunghezza di 12", sensore RTD 100Pt, Classe A con connettore M12 in fusione.

Metriche

Numero modello	Lunghezza sonda	Specifica elemento
PR-22-3-100-A-(*)-100-M12	100 mm	Pt100, Classe A
PR-22-3-100-A-(*)-150-M12	150 mm	Pt100, Classe A
PR-22-3-100-A-(*)-250-M12	250 mm	Pt100, Classe A
PR-22-3-100-A-(*)-350-M12	350 mm	Pt100, Classe A
PR-22-3-100-A-(*)-500-M12	500 mm	Pt100, Classe A
PR-22-3-100-A-(*)-750-M12	750 mm	Pt100, Classe A
PR-22-3-100-A-(*)-1000-M12	1.000 mm	Pt100, Classe A

(*) = Inserire il diametro della sonda di "M2", "M3" o "M6" per i diametri di 2 mm, 3 mm o 6 mm della sonda mostrati nella tabella. (M2 è disponibile solo con lunghezze di 150 mm e 250 mm).

Per la classe B, cambiare "-A" nel Codice prodotto in "-B" e visitare il sito omega.com/pr-22 per i prezzi.

Esempi di ordini: PR-22-3-100-A-250/8-0600-M12, sonda con diametro di 3 mm e lunghezza di 250 mm, sensore RTD 100Pt, Classe A con connettore M12 in fusione.

PR-22-3-100-A-M6-500-M12, 6 mm e lunghezza di 500 mm, sensore RTD 100Pt, Classe A con connettore M12 in fusione.