



Sonde RTD con connettori M8 pressofusi.

Dimensioni **standard** e **metriche**.

Serie PR-23



- ✓ Intervalli della sonda per temperatura da -30 a 350 °C (da -22 a 622 °F) (Classe A) standard, da -50 a 500 °C (da -58 a 932 °F) (Classe B).
- ✓ Intervallo di temperatura del connettore da -50 a 90 °C (da -58 a 194 °F).
- ✓ Sonda in acciaio inox AISI 316 con diametro di 1/8" o 3 mm.
- ✓ Molte lunghezze standard disponibili.
- ✓ Connettore M8 IP67 a 3 pin pressofuso.



PR-23-1-100-A-1/8-0600-M8 mostrata a grandezza naturale.

Standard

Per ordinare, visitare il sito it.omega.com/pr-23 per prezzi e dettagli

Codice prodotto	Lunghezza della sonda	Specifica elemento
PR-23-1-100-A-1/8-0600-M8	6"	Pt100, Classe A
PR-23-1-100-A-1/8-0900-M8	9"	Pt100, Classe A
PR-23-1-100-A-1/8-1200-M8	12"	Pt100, Classe A
PR-23-1-1000-B-1/8-0600-M8	6"	Pt1000, Classe B
PR-23-1-1000-B-1/8-0900-M8	9"	Pt1000, Classe B
PR-23-1-1000-B-1/8-1200-M8	12"	Pt1000, Classe B

Per la classe B, cambiare "-A" nel codice prodotto in "-B" e sottrarre il costo dal prezzo. (Classe A non disponibile in 1000 Ω)

Esempi di ordini: PR-23-1-100-A-1/8-0600-M8, sonda con diametro di 1/8", lunghezza di 6", sensore RTD 100Pt a 2 fili Classe A con connettore M8 pressofuso. PR-23-1-1000-B-1/8-1200-M8, sonda con diametro di 1/8", lunghezza di 12", sensore RTD 100Pt a 2 fili Classe B con connettore M8 pressofuso.

Metriche

Codice prodotto	Lunghezza della sonda	Specifica elemento
PR-23-1-100-A-M3-100-M8	100 mm	Pt100, Classe A
PR-23-1-100-A-M3-150-M8	150 mm	Pt100, Classe A
PR-23-1-100-A-M3-250-M8	250 mm	Pt100, Classe A
PR-23-1-100-A-M3-350-M8	350 mm	Pt100, Classe A
PR-23-1-1000-B-M3-150-M8	150 mm	Pt1000, Classe B
PR-23-1-1000-B-M3-250-M8	250 mm	Pt1000, Classe B
PR-23-1-1000-B-M3-350-M8	350 mm	Pt1000, Classe B

Per la classe B, cambiare "-A" nel codice prodotto in "-B" e sottrarre il costo dal prezzo. (Classe A non disponibile in 1000 Ω)

Esempi di ordini: PR-23-1-100-A-M3-250-M8, sonda con diametro di 3 mm, lunghezza di 250 mm, sensore RTD 100Pt a 2 fili, Classe A con connettore M8 pressofuso.

PR-23-1-1000-B-M3-350-M8, sonda con diametro di 3 mm, lunghezza di 350 mm, sensore RTD 1000Pt a 2 fili, Classe B con connettore M8 pressofuso.