



SENSORI DI TEMPERATURA

Sensore RTD con connettore M12 per applicazioni di controllo di processo, test e misurazione, dimensioni standard

Serie PR-26



- ✓ Custodia saldata completamente in acciaio inox AISI 316L
- ✓ Intervallo di temperatura d'esercizio: da -50 a 500 °C (da -58 a 932 °F) a estremità sensore, da -50 a 250 °C (da -58 a 482 °F) al connettore
- ✓ Disponibile con o senza filetto di montaggio, (disponibili filetti di montaggio ¼, ⅜ e ½ NPT)
- ✓ Elementi RTD Pt100 o Pt1000 in platino a 4 fili secondo (IEC60751) Classe A -50 a 300 °C, Classe B 300 a 500 °C
- ✓ Connettore M12 a 4 pin integrato per un facile collegamento
- ✓ Diametro standard ¼"
- ✓ Lunghezza minima 2½"
- ✓ Sonde pieghevoli (dopo i primi 2½" dalla punta della sonda) si suggerisce utilizzare un raggio minimo di curvatura di 2x diametro della sonda
- ✓ Testato per la resistenza alle vibrazioni secondo il MIL-STD-202G, Metodo 204D, condizione di test A, 10g da 10 a 500 Hz (lungo 6" o più corto)



Standard

Per ordinare

Codice prodotto	Elemento	Lunghezza (pollici)	Filettatura di montaggio
PR-26A-3-100-A-1/4-0600-M12-1	Pt100, Classe A	6,00	Nessuna
PR-26B-3-100-A-1/4-0600-M12-1	Pt100, Classe A	6,00	½ NPT
PR-26C-3-100-A-1/4-0600-M12-1	Pt100, Classe A	6,00	⅜ NPT
PR-26D-3-100-A-1/4-0600-M12-1	Pt100, Classe A	6,00	¼ NPT
PR-26A-3-1000-A-1/4-0600-M12-1	Pt1000, Classe A	6,00	Nessuna
PR-26B-3-1000-A-1/4-0600-M12-1	Pt1000, Classe A	6,00	½ NPT
PR-26C-3-1000-A-1/4-0600-M12-1	Pt1000, Classe A	6,00	⅜ NPT
PR-26D-3-1000-A-1/4-0600-M12-1	Pt1000, Classe A	6,00	¼ NPT

Per lunghezze diverse da 6", modificare "0600" nel codice prodotto indicando la lunghezza desiderata e aggiungere un costo aggiuntivo per pollice per valori maggiori di 6" (esempio: 9" = 0900, 4½" = 0450).

Esempi di ordini: PR-26A-3-100-A-1/4-0600-M12-1, diametro sonda ¼", lunghezza 6" con elemento Pt100, elemento Classe A, senza filettatura di montaggio, con connettore M12.

PR-26D-3-100-A-1/4-0600-M12-1, diametro sonda ¼", lunghezza 6" con elemento Pt100, elemento Classe A, filettatura di montaggio ¼ NPT, con connettore M12.