

Timer Programmabile

PTC-14



- ✓ 9 modalità programmabili.
- ✓ 6 intervalli di temporizzazione.
- ✓ Codice di sicurezza.
- ✓ 2 o 1 contatto temporizzato e uno istantaneo.
- ✓ Funzione di reset programmabile.
- ✓ Reset e hold esterni.
- ✓ Protezione IP65 da acqua e polvere.
- ✓ Indicatori LED di stato e temporizzazione.

Il timer programmabile PTC-14, assemblato in un involucro compatto da 75 L x 33 A x 69 mm P (2,9 x 1,3 x 2,7"), è un prodotto estremamente versatile, che offre nove modalità operative applicate a due contatti relè temporizzati in uscita. Quando viene utilizzato uno solo dei timer, l'altra uscita opera come un set di contatti di passaggio istantaneo. La modalità singola fornisce una temporizzazione da 0,1 secondi a 100 ore.

Specifiche.

Intervalli di temporizzazione: da 0 a 999,9 sec, da 0 a 9999 sec, da 0 a 9999 min, da 0 a 99 min e 59 sec, da 0 a 99 ore e 59 min, 23:59 in modalità orologio a 24 ore.

Modalità di temporizzazione:

DE, DDE, DP, CCT, DE-2, IT-2, DE-IT, DD-2, orologio a 24 ore.

Tensione di alimentazione: da 12 a 24 Vca/Vcc.

Variazione di alimentazione:

±10% della tensione di alimentazione.



PTC-14, mostrato in dimensioni reali.

Batteria di riserva: esterna da 3 V CC per il mantenimento della sola modalità orologio a 24 ore in caso di mancanza della tensione alimentazione.

Consumo di potenza: massimo 3 VA.

Classificazioni contatti:

OP1: 8 A a 240 V CA, SPDT.

OP2: 5 A a 240 V CA resistivo, SPST.

Tempo di reset: massimo 100 ms.

Condizioni ambientali:


Temperatura di esercizio: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F).

Temperatura di stoccaggio:

da 0 a 70 °C (da 32 a 158 °F).

Approvazioni: conforme alle direttive CE EN50081-1 e EN50082-1 e EMC e EN61010-1 a bassa tensione.

Peso: 140 g (5 oz).



Per i modelli visualizzati in questa pagina è disponibile il programma di estensione della garanzia OMEGACARESM. Chiedere i dettagli completi all'ufficio vendita mentre si effettua un'ordinazione. OMEGACARESM copre componenti, manodopera e prestito di apparecchio equivalente.

Per ordinare, visitare il sito it.omega.com/ptc-14 per prezzi e dettagli

Codice prodotto	Descrizione
PTC-14	Timer programmabile, a bassa tensione

Viene fornito completo di manuale utente.

Esempio di ordine: PTC-14, timer programmabile, a bassa tensione.

OCW-3, OMEGACARESM estende la garanzia standard di 1 anno fino a un totale di 4 anni.