

Etichette non reversibili.

Visitare il sito it.omega.com/tl-s_series per prezzi e dettagli.

Il punto indicatore diventa nero alla temperatura prefissata.

Etichette con punto rotondo singolo (°C/°F).

Le etichette TL-S sono progettate per impieghi dove è richiesta la lettura di una sola temperatura e un basso costo. Le etichette TL-S sono di forma rotonda e compatta, con un diametro di soli 9,52 mm (3/8"). Sono la soluzione perfetta per spazi limitati. Le etichette TL-S sono fornite in confezioni da 30 o 50.



9,52 mm
(0,37")

TL-S-340,
mostrato nelle
dimensioni
reali.

Specifiche.

Precisione: : fino a 99 °C (210 °F), ±1 °C (1,8 °F); da 100 a 154 °C (da 212 a 309 °F), ±1,5 °C (2,7 °F); da 160 a 280 °C (da 320 a 536°), ±1% e ±1 °C (1,8 °F).

Codice prodotto (conf. da 30)	°C (°F) Intervallo	Codice prodotto	°C (°F) Intervallo	Codice prodotto	°C (°F) Intervallo	Codice prodotto	°C (°F) Intervallo
TL-S-100	38 (100)	TL-S-190	88 (190)	TL-S-300	149 (300)	TL-S-410	210 (410)
TL-S-105	41 (105)	TL-S-200	93 (200)	TL-S-310	154 (310)	TL-S-420	216 (420)
TL-S-110	43 (110)	TL-S-210	99 (210)	TL-S-320	160 (320)	TL-S-435	224 (435)
TL-S-115	46 (115)	TL-S-220	104 (220)	TL-S-330	166 (330)	TL-S-450	232 (450)
TL-S-120	49 (120)	TL-S-230	110 (230)	TL-S-340	171 (340)	TL-S-465	241 (465)
TL-S-130	54 (130)	TL-S-240	116 (240)	TL-S-350	177 (350)	TL-S-480	249 (480)
TL-S-140	60 (140)	TL-S-250	121 (250)	TL-S-360	182 (360)	TL-S-490	254 (490)
TL-S-150	66 (150)	TL-S-260	127 (260)	TL-S-370	188 (370)	TL-S-500	260 (500)
TL-S-160	71 (160)	TL-S-270	132 (270)	TL-S-380	193 (380)		
TL-S-170	77 (170)	TL-S-280	138 (280)	TL-S-390	199 (390)		
TL-S-180	82 (180)	TL-S-290	143 (290)	TL-S-400	204 (400)		

Per ordinare la confezione da 50, aggiungere il suffisso "-50" al codice prodotto.

Esempio di ordine: TL-S-100-50, etichetta con punto rotondo singolo, 38 °C (100 °F), confezione da 50.

Etichette con 4 punti rotondi (solo per °F).

Le etichette TL-C consentono la lettura di 4 temperature in un unico modello compatto di forma rotonda. Queste etichette sono particolarmente adatte per spazi limitati. Gli indicatori TL-C sono forniti in confezioni da 10 o 30.



15 mm
(0,6")

TL-C-170,
mostrato nelle
dimensioni
reali.


Codice prodotto (conf. da 10)	Intervallo di temperatura °F	Codice prodotto	Intervallo di temperatura °F
TL-C-105	105 110 115 120	TL-C-290	290 300 310 320
TL-C-130	130 140 150 160	TL-C-330	330 340 350 360
TL-C-170	170 180 190 200	TL-C-370	370 380 390 400
TL-C-210	210 220 230 240	TL-C-410	410 420 435 450
TL-C-250	250 260 270 280	TL-C-465	465 480 490 500

Per ordinare la confezione da 30, aggiungere il suffisso "-30" al codice prodotto.

Esempio di ordine: TL-C-105-30, etichetta a 4 punti, da 105 a 120 °F, confezione da 30.

Etichette a 3 punti (°C/°F).

Le etichette TL-T consentono 3 letture di temperatura su una singola etichetta, offrendo così all'utente più informazioni sulla temperatura massima rilevata dall'etichetta. Queste etichette possono essere usate per stabilire la temperatura massima. Le etichette TL-T sono fornite in confezioni da 20 o 40.



19 mm
(0,75")

TL-T-420,
mostrato nelle
dimensioni
reali.


Codice prodotto (conf. da 20)	Intervallo temperatura °C (°F)	Codice prodotto	Intervallo temperatura °C (°F)
TL-T-105	41 (105) 43 (110) 46 (115)	TL-T-300	149 (300) 154 (310) 160 (320)
TL-T-120	49 (120) 54 (130) 60 (140)	TL-T-330	166 (330) 171 (340) 177 (350)
TL-T-150	66 (150) 71 (160) 77 (170)	TL-T-360	182 (360) 188 (370) 193 (380)
TL-T-180	82 (180) 88 (190) 93 (200)	TL-T-390	199 (390) 204 (400) 210 (410)
TL-T-210	99 (210) 104 (220) 110 (230)	TL-T-420	216 (420) 224 (435) 232 (450)
TL-T-240	116 (240) 121 (250) 127 (260)	TL-T-465	241 (465) 249 (480) 254 (490)
TL-T-270	132 (270) 138 (280) 143 (290)		

Per ordinare la confezione da 40, aggiungere il suffisso "-40" al codice prodotto.

Esempio di ordine: TL-T-120-40, etichetta a 3 punti, da 49 a 60 °C (da 120 a 140 °F), confezione da 40.

Etichette a 5 punti (°C/°F).

Le etichette TL-F sono dotate di 5 punti per la lettura della temperatura disposti in linea retta. Questo design consente all'utente di conoscere la temperatura massima con un semplice rapido sguardo. Le etichette TL-F sono fornite in confezioni da 10 o 30.



19 mm
(0,75")

TL-F-105,
mostrato nelle
dimensioni
reali.

Codice prodotto (conf. da 10)	Livelli di temperatura indicati in °C (°F)				
TL-F-105	41 (105)	43 (110)	46 (115)	49 (120)	54 (130)
TL-F-140	60 (140)	66 (150)	71 (160)	77 (170)	82 (180)
TL-F-190	88 (190)	93 (200)	99 (210)	104 (220)	110 (230)
TL-F-240	116 (240)	121 (250)	127 (260)	132 (270)	138 (280)
TL-F-290	143 (290)	149 (300)	154 (310)	160 (320)	166 (330)
TL-F-340	171 (340)	177 (350)	182 (360)	188 (370)	193 (380)
TL-F-390	199 (390)	204 (400)	210 (410)	216 (420)	224 (435)
TL-F-450	232(450)	241 (465)	249 (480)	254 (490)	260 (500)

Per ordinare la confezione da 30, aggiungere il suffisso "-30" al codice prodotto.

Esempio di ordine: TL-F-105-30, etichetta a 5 punti, da 41 a 54 °C (da 105 a 130 °F), confezione da 30.