


# Termocoppie autoadesive.

## Struttura in pressofusione di silicone per superfici piatte e curve.

### Serie SA-2

- ✔ Gomma in silicone sottile per la massima flessibilità.
- ✔ Pellicola autoadesiva sul retro per un tempo di risposta più veloce.
- ✔ 2 tipi disponibili per superfici piane o curve.
- ✔ Resistenza a svariate sostanze chimiche e oli.
- ✔ Intervallo di temperatura da -50 a 200 °C.
- ✔ Disponibile con tipi J, K, T ed E—Codifica a colori per riconoscimento immediato della termocoppia.
- ✔ Cavo per termocoppie scoperto da 7/0,2 mm.
- ✔ Conduttori scoperti standard (disponibili opzioni diverse per il connettore).



SA2F-KI, mostrata più piccola delle dimensioni reali.

SA2C-KI mostrata più piccola delle dimensioni reali.

Questi sensori sono disponibili in 2 tipi di diverse applicazioni per superfici piatte o curve. Il sensore integrato nella termocoppia è incollato sulla superficie interna della striscia di pellicola adesiva in alluminio, fornita per tempi di risposta più veloci.

### Specifiche.

#### Dimensioni:

**SA2C:** 15 x 50 x 6,4 mm (0,59 x 1,97 x 0,25").

**SA2F:** 35 x 12 x 6,4 mm (1,38 x 0,47 x 0,25").

**Filo:** filo della termocoppia 7/0,2 mm intrecciato, lunghezze di 1 m e 2 m; lunghezze personalizzate disponibili.

**Per ordinare, visitare il sito [it.omega.com/sa2c\\_sa2f-rtd](http://it.omega.com/sa2c_sa2f-rtd) per prezzi e dettagli**

Codice prodotto	Descrizione
SA2C-(*)I	Sensore per superfici curve 15 x 50 mm, conduttore di 1 m, estremità a conduttori scoperti
SA2C-(*)I-2M	Sensore per superfici curve 15 x 50 mm, conduttore di 2 m, estremità a conduttori scoperti
SA2C-(*)I-3M	Sensore per superfici curve 15 x 50 mm, conduttore di 3 m, estremità a conduttori scoperti
SA2C-(*)I-SMPW-CC	Sensore per superfici curve 15 x 50 mm, conduttore di 1 m, connettore maschio ultra-mini
SA2F-(*)I	Sensore per superfici piatte 35 x 12 mm, conduttore di 1 m, estremità a conduttori scoperti
SA2F-(*)I-2M	Sensore per superfici piatte 35 x 12 mm, conduttore di 2 m, estremità a conduttori scoperti
SA2F-(*)I-3M	Sensore per superfici piatte 35 x 12 mm, conduttore di 3 m, estremità a conduttori scoperti
SA2F-(*)I-SMPW-CC	Sensore per superfici piatte 35 x 12 mm, conduttore di 1 m, connettore maschio ultra-mini

\* Specificare il tipo di termocoppia J, K, T o E.

Per connettore di formato standard, sostituire "SMPW-CC" nel codice prodotto con "OSTW-CC", nessun costo aggiuntivo. Sono disponibili conduttori di lunghezza superiore con un costo aggiuntivo al metro.

**Esempio di ordine:** SA2C-KI-2M-SMPW-CC, sensore in silicone autoadesivo per superfici curve, tipo K, conduttore di 2 m con connettore maschio ultra-mini e morsetto per connettore.