

Connettori tipo D-sub.

Modello a basso costo da crimpare.

Per prezzi e dettagli, visitare il sito omega.it/sm_sub-d_conn

Serie SM Confezione da 5.

Le applicazioni includono

- ✓ Laboratori.
- ✓ Test automobilistici.
- ✓ Stazioni per il controllo della qualità.
- ✓ Sonde di profilo.
- ✓ Applicazioni ad alta densità.
- ✓ Da -55 a 105° C (da -67 a 221 °F).




Mostrato più piccolo delle dimensioni reali.

Disponibili in dimensioni da 9 a 50 pin!

Corpi per connettori venduti in confezioni da 5.

Per informazioni sulle dimensioni dei connettori, visitare il sito omega.it

Tutti i modelli sono mostrati più piccoli delle dimensioni reali.



SMTC-9MF 9 pin, confezione da 5.


SMTC-15MF 15 pin, confezione da 5.

SMTC-25MF 25 pin, confezione da 5.

SMTC-37MF 37 pin, confezione da 5.

SMTC-50MF 50 pin, confezione da 5.

Gusci venduti in confezioni da 5.



A 45°/diritto

A 90°/diritto

A 90°/diritto con apertura a libro

Mostrato più piccolo delle dimensioni reali.

A 45°/diritto		
Codice prodotto	Descrizione	Numero di contatti
SM4-9	Gusci a 45°/diritti D-sub	9
SM4-15		15
SM4-25		25
SM4-37		37
SM4-50		50

Esempio di ordine: SM4-15, guscio a 45°/diritto D-sub.

A 90°/diritto		
Codice prodotto	Descrizione	Numero di contatti
SM9-9	Gusci a 90°/diritti D-sub	9
SM9-15		15
SM9-25		25
SM9-37		37

Esempio di ordine: SM9-9, guscio a 90°/diritto D-sub.

A 90°/diritto con apertura a libro		
Codice prodotto	Descrizione	Numero di contatti
SMT-15	Gusci a 90°/diritti con apertura a libro D-sub	15
SMT-25S*		25
SMT-25L†		25
SMT-37		37
SMT-50		50

* Diametro max del cavo 8,51 mm (0,335")
† Diametro max del cavo 11,68 mm (0,460")

Multipin per termocoppie.

Connettori a basso costo da crimpare per tipo SM.


Serie SMTC, confezione da 100 pin o prese.

I pin e le prese a basso costo da crimpare in lega per termocoppie esclusivi di OMEGA stabiliscono un nuovo standard di settore per convenienza ed elevate prestazioni. Questi contatti sono disponibili in numerose leghe per termocoppie che comprendono Chromega®, Alomega®, ferro placcato oro, costantana e rame. Inoltre, a magazzino sono disponibili anche pin e prese non compensate. Tutti i contatti per termocoppie sono codificati tramite colori per una facile identificazione, e sono venduti in comode confezioni da 100 (quattro strisce da 25). Tutti i pin e le prese possono essere saldati facilmente



SMTC-BR-P in ottone placcato oro.

SMTC-IR-P, pin maschio.



SMTC-CO-S, presa femmina.

Entrambi i modelli sono mostrati 5 volte più grandi delle dimensioni reali.

utilizzando filo per termocoppia OMEGA® in configurazione scoperta di misura 20 o 24. Il filo scoperto è raccomandato per ottenere collegamenti elettrici di maggiore affidabilità. Questi connettori D-sub di precisione sono venduti in serie da cinque, e ogni confezione contiene 5 corpi per connettori maschi e 5 corpi per connettori femmina. Le serie sono disponibili in configurazioni a 9, 15, 25, 37 e 50 pin.

Materiale	Tipo di termocoppia (simbolo ANSI)
Ferro/Costantana CHROMEGA®/ALOMEGA®	J
Rame/Costantana CHROMEGA®/Costantana	K
Omega-P/Omega-N	T
	E
	N

Sconti applicabili

1-10	Prezzo netto
11-24	10%
25-99	15%
100-499	20%
500 e oltre.....	25%

Pin e prese in lega per termocoppie.

Per ordinare		
Tipo di lega	Codice prodotto pin maschio	Codice prodotto presa femmina
CHROMEGA®(+)	SMTC-CH-P	SMTC-CH-S
ALOMEGA® (-)	SMTC-AL-P	SMTC-AL-S
Constantan (-)	SMTC-CO-P	SMTC-CO-S
Rame (+)	SMTC-CU-P	SMTC-CU-S
Ferro* (+)	SMTC-IR-P	SMTC-IR-S
Omega-P® (+)	SMTC-OP-P	SMTC-OP-S
Omega-N® (-)	SMTC-ON-P	SMTC-ON-S

* Placcato oro

Esempi di ordini: SMTC-CH-P, una confezione da 100 pin maschi per termocoppie in CHROMEGA®, e SMTC-CH-S, una confezione da 100 prese femmina per termocoppie in CHROMEGA®.

SMTC-50MF, corpi per connettori a 50 pin.

Hardware di collegamento (non mostrato).

Codice prodotto	Descrizione
SMFR	Serie di viti di blocco femmina, 5 serie/confezione.
SMMR	Serie di fermaviti maschio, 5 serie/confezione.

Per ordinare: specificare i contatti (pin e prese), i corpi per connettori, i gusci, l'hardware di collegamento ed accessori.

Corpi per connettori D-sub (maschi e femmine).

Codice prodotto	Descrizione
SMTC-9MF	Corpi per connettori a 9 pin (confezione da 5 serie)
SMTC-15MF	Corpi per connettori a 15 pin (confezione da 5 serie)
SMTC-25MF	Corpi per connettori a 25 pin (confezione da 5 serie)
SMTC-37MF	Corpi per connettori a 37 pin (confezione da 5 serie)
SMTC-50MF	Corpi per connettori a 50 pin (confezione da 5 serie)

Pin e prese non compensate.

Codice prodotto pin maschio	Codice prodotto presa femmina
SMTC-BR-P Ottone placcato oro	SMTC-PBRZ-S Bronzo fosforoso placcato oro

Strumenti accessori.

Codice prodotto	Descrizione
SM-CTHD	Strumento di crimpatura per impieghi gravosi
SM-CTE	Strumento di crimpatura economico
SM-EX	Strumento di inserimento/estrazione



SM-CTHD, strumento di crimpatura per impieghi gravosi con azione di arresto.

SM-CTE, strumento di crimpatura economico.



SM-EX, strumento versatile di inserimento/estrazione.