



# Sensori RTD per la temperatura dell'aria.



- ✓ Per il controllo di flussi di aria e gas; montaggio in qualsiasi orientamento.
- ✓ L'elemento sensore esposto ha tempi di risposta rapidi in aria.

- ✓ Disponibile con involucri in acciaio inox o plastica.
- ✓ Elemento in platino ad alta precisione, 100 Ω, DIN Classe "A".
- ✓ Configurazione a 3 fili per il collegamento alla maggior parte degli strumenti.
- ✓ Perfetto per il monitoraggio della temperatura dell'aria ed il controllo in laboratori e banchi a flusso laminare.



**Per ordinare, visitare il sito [it.omega.com/rtd-805\\_rtd-806](http://it.omega.com/rtd-805_rtd-806) per prezzi e dettagli.**

Codice prodotto	Elemento sensibile	Cavo	Temperatura massima
RTD-805	100 Ω DIN Classe "A"	1 m (40"), isolato in PFA	230 °C (450 °F)
RTD-806	100 Ω DIN Classe "A"	1 m (40"), isolato in PFA	230 °C (450 °F)

Terminazioni disponibili: fornito con un connettore mini standard. Per il connettore per impieghi gravosi, aggiungere "-OTP" al codice prodotto per il costo aggiuntivo. Per un connettore audio, aggiungere "-TA3F" al codice prodotto per il costo aggiuntivo. Per terminali a lamella, aggiungere "-LUG" al codice prodotto per il costo aggiuntivo.

Esempi di ordini: RTD-805-TA3F, 100 Ω Classe "A", involucro SST con terminale a lamella.

## Le opzioni includono:



IDRN-RTD, condizionatore di segnale digitale; visitare [it.omega.com/idrn-idrx](http://it.omega.com/idrn-idrx)



PUK-2T-10PK, morsetteria per barra DIN, confezione da 10; visitare [it.omega.com/terminal-blocks](http://it.omega.com/terminal-blocks)



CN606RTD3, monitor di temperatura a 6 zone 1/2 DIN.



OM-CP-OCTRTD, registratore di dati a 8 canali; visitare [it.omega.com/om-cp-octrtd](http://it.omega.com/om-cp-octrtd)

## Come sono formati i codici prodotto di OMEGA?

Opzioni di terminazione: (vuoto) = connettore mini (standard)  
 OTP = connettore per impieghi gravosi      LUG = lamelle in rame  
 TA3F = connettore audio:

RTD — 805 — TA3F  
 RTD — 806 — LUG

Disponibili anche di Classe "B" in convenienti confezioni da 3.

Esempio di ordine: RTD-805-TA3F. RTD-806-SPRTX(M1).