

Accessori per misuratori

Per i modelli DP41, DP24, DP25, DP26, DPF50, DPF400, DPF701, DPF5100, PTC41, DP116, DP119 e iSeries.

BUMPER BAND® Protezioni antiurto con codifica a colori.

Le protezioni antiurto Bumper Band sono prodotte con un materiale flessibile progettato per assicurare un'ulteriore protezione dall'umidità e proteggere dagli incidenti. Disponibili in formati 1/8 e 3/64 DIN sizes, le protezioni Bumper Band sono compatibili con i misuratori della serie DP40 e delle serie DP24, DP25, DP26, DP119 e DP116. Le protezioni sono disponibili in grigio, giallo, nero, blu, verde, rosso, arancio, viola e bianco.



Per ordinare, Visitare il sito it.omega.com/spc_meter_acc per prezzi e dettagli

Codice prodotto	Dimensioni
DP40-BB(*)	1/8 DIN
DP116-BB(*)	3/64 DIN

* Specificare il codice colore: "-GY" (grigio), "-YL" (giallo), "-BK" (nero), "-BL" (blu), "-GR" (verde), "-RD" (rosso), "-OR" (arancio), "-VL" (viola) o "-WH" (bianco).

Esempio di ordine: DP40-BB-YL, protezione antiurto gialla per misuratori 1/8 DIN.

Strumenti per foratura pannello disponibili, visitare il sito it.omega.com/panelpunches.

BREVETTATO



Supporto inclinabile da banco DP41-TBS (solo serie DP41)

DP41-TC, termometro a termocoppia. Visitare il sito it.omega.com/dp41.



KMTXL-125G-6 sonda a termocoppia (venduta separatamente). Visitare il sito it.omega.com/kmtxl_nmtxl.

Converte il misuratore a pannello ad alte prestazioni DP41 in un misuratore da banco!

Supporto inclinabile a costo contenuto da banco.

Il modello DP41-TBS consente l'uso del misuratore DP41 come misuratore da banco a inclinazioni fisse, oppure può servire da maniglia di trasporto per facilitarne lo spostamento.

Coperchi a prova di spruzzo.

I coperchi a prova di spruzzo offrono un'ulteriore protezione agli strumenti. Seguendo le direttive NEMA 4 (IP66) per polveri nell'aria e pioggia, spruzzi e getti d'acqua, i coperchi SPC garantiscono una tenuta protettiva intorno alla mascherina dello strumento. Disponibili in dimensioni 1/4, 1/8, 1/16 e 3/64 DIN per la compatibilità con la maggior parte dei misuratori a pannello.

Per ordinare, Visitare il sito it.omega.com/spc_meter_acc per prezzi e dettagli

Codice prodotto	Dimensioni
SPC364	Coperchio 3/64 DIN (Serie DP116 e DPF50)
SPC116-S	Coperchio quadrato per 1/16 DIN
SPC116-R	Coperchio rettangolare per 1/16 DIN
SPC14	Coperchio per 1/4 DIN, fissato con fermagli a molla
SPC18	Coperchio per 1/8 DIN, fissato con fermagli a molla
SPC4	Coperchio per 1/8 DIN, fissato con viti a ghiera
DPP-2	Strumento per punzonatura pannello 3/64 DIN
DPP-4	Strumento per punzonatura pannello quadrato 1/16 DIN
DPP-5	Strumento per punzonatura pannello 1/8 DIN

Esempi di ordini: SPC116-S coperchio antispruzzo per misuratori quadrate 1/16 DIN

DPP-5, strumento per perforazione pannello per ingaglio da 1/8 DIN.