


Calibratori portatili.

- ✓ Calibratore multifunzione modello CL123: K, J, E, T in °C, °F, mA, mV, V, Hz.
- ✓ Calibratore per termocoppia modello CL125: K, J, E, T, R, S, N, L, U, B, C in °C, °F, o K.
- ✓ Calibratore da 4 a 20 mA modello CL100MA (da 4 a 20 mA, da 0 a 20 mA, da 0 a 24 mA).
- ✓ Programmazione semplice con pulsanti.
- ✓ Funzioni di rampa, % ingresso, EZ-Step e DT.

Serie CL100



Tutti i modelli sono mostrati più piccoli delle dimensioni reali.

Per i modelli per termocoppia, la connessione è realizzata attraverso il connettore SMP posto nella parte anteriore dell'unità.

Valigetta per il trasporto inclusa con tutti i modelli.

Specifiche delle termocoppie per il modello CL125.

Tipo	Intervallo		Precisione	
	°C	°F	Riferimento temperatura interna	Riferimento temperatura esterna
K	-200 ~ -100	-328 ~ -148	0,5 °C / 0,9 °F	0,3 °C / 0,5 °F
	-100 ~ -25	-148 ~ -13	0,4	0,2
	-25 ~ 120	-13 ~ 248	0,4	0,2
	120 ~ 1000	248 ~ 1832	0,4	0,2
	1000 ~ 1370	1832 ~ 2498	0,5	0,3
J	-200 ~ -100	-328 ~ -148	0,4 °C / 0,8 °F	0,2 °C / 0,4 °F
	-100 ~ -30	-148 ~ -22	0,4	0,2
	-30 ~ 150	-22 ~ 302	0,4	0,2
	150 ~ 760	302 ~ 1400	0,4	0,2
	760 ~ 1050	1400 ~ 1922	0,4	0,2
E	-150 ~ -100	-238 ~ -148	0,6 °C / 1,1 °F	0,4 °C / 0,7 °F
	-100 ~ -25	-148 ~ -13	0,4	0,2
	-25 ~ 350	-13 ~ 662	0,4	0,2
	350 ~ 650	662 ~ 1202	0,4	0,2
	650 ~ 800	1202 ~ 1472	0,4	0,2
T	-200 ~ -150	-328 ~ -238	0,7 °C / 1,3 °F	0,5 °C / 0,9 °F
	-150 ~ 0	-238 ~ 32	0,4	0,2
	0 ~ 120	32 ~ 248	0,4	0,2
	120 ~ 400	248 ~ 752	0,4	0,2
R	0 ~ 250	32 ~ 482	0,7 °C / 1,3 °F	0,5 °C / 0,9 °F
	250 ~ 400	482 ~ 752	0,5	0,3
	400 ~ 1000	752 ~ 1832	0,5	0,3
	1000 ~ 1760	1832 ~ 3200	0,5	0,3
S	0 ~ 250	32 ~ 482	0,7 °C / 1,3 °F	0,5 °C / 0,9 °F
	250 ~ 1000	482 ~ 1832	0,5	0,3
	1000 ~ 1400	1832 ~ 2552	0,5	0,3
	1400 ~ 1760	2552 ~ 3200	0,6	0,4
N	-200 ~ -100	-328 ~ -148	0,5 °C / 1,0 °F	0,3 °C / 0,6 °F
	-100 ~ -25	-148 ~ -13	0,4	0,2
	-25 ~ 120	-13 ~ 248	0,4	0,2
	120 ~ 410	248 ~ 770	0,4	0,2
	410 ~ 1300	770 ~ 2372	0,5	0,3
L	-200 ~ -100	-328 ~ -148	0,5 °C / 0,9 °F	0,3 °C / 0,5 °F
U	-100 ~ 900	-148 ~ 1652	0,4	0,2
B	-200 ~ 0	-328 ~ 32	0,4 °C / 0,7 °F	0,2 °C / 0,3 °F
	0 ~ 600	32 ~ 1112	0,4	0,2
	600 ~ 800	1112 ~ 1472	0,7 °C / 1,2 °F	0,5 °C / 0,8 °F
	800 ~ 1000	1472 ~ 1832	0,6	0,4
C	1000 ~ 1550	1832 ~ 2822	0,5	0,3
	1550 ~ 1820	2822 ~ 3308	0,5	0,3
	0 ~ 150	32 ~ 302	0,5 °C / 0,9 °F	0,3 °C / 0,5 °F
	150 ~ 650	302 ~ 1202	0,4	0,2
	650 ~ 1000	1202 ~ 1832	0,5	0,3
	1000 ~ 1800	1832 ~ 3272	0,6	0,4
	1800 ~ 2310	3272 ~ 4190	0,9	0,7

La serie OMEGA® CL100 comprende i calibratori portatili di semplice utilizzo. Sono disponibili modelli che simulano segnali da termocoppie, tensioni ed uscite.

Specifiche tecniche.

Batteria: 9 V alcalina (inclusa).

Display: 4 e 5 cifre.

Temperatura di esercizio: da 0 a 50 °C
(da 32 a 122 °F).

Temperatura di stoccaggio: da -20 a 60 °C
(da -4 a 140 °F).

Umidità d'esercizio e di stoccaggio: <85% UR.

Dimensioni: 168 A x 88 L x 26 mm P (6,6 x 3,5 x 1").

Peso: 330 g (11,6 oz).

Per ordinare, visitare il sito it.omega.com/cl123_125_100ma per prezzi e dettagli.

CODICE PRODOTTO	Descrizione
CL123	Calibratore multifunzione
CL125	Calibratore di termocoppia
CL100MA	Calibratore a circuito mA
CL123-ADAPTOR-115V	Alimentatore da 115 V per CL123 e CL100MA
CL123-ADAPTOR-230V	Alimentatore da 230 V con spina europea per CL123 e CL100MA

Fornito con robusta valigetta per il trasporto, il manuale utente, la batteria 9V, il gruppo batterie esterno (batterie escluse) per contenere 4 batterie "AA" (modelli CL123 e CL100MA), 1 cavo di test tipo K (modelli CL123 e CL125), i conduttori di test collegati con il terminale a banana e le mollette a coccodrillo (modelli CL123 e CL100MA).

Esempio di ordine: CL125, calibratore di termocoppia. OCW-3, OMEGACARESM estende la garanzia standard di 2 anni fino ad un totale di 5 anni.