

MISURATORE DI DEFORMAZIONE DI PRECISIONE

ROSETTA RETTANGOLARE A GRIGLIA 0/45/90°

Misuratori di deformazione personalizzati disponibili! Nessuna quantità minima. Consultare il dipartimento d'ingegneria.

NOTA
ST = Acciaio
AL = Alluminio

Per ordinare, visitare il sito it.omega.com/sgd_tri axial per prezzi e dettagli



	CODICE PRODOTTO	RESISTENZA NOMINALE (Ω)	DIMENSIONI mm (pollici) [†]				MAX. V* (Vrms)	TERMINALE	COMP. TEMP.	PIASTR TERM.
			GRIGLIA		SUPPORTO					
			A	B	C	D				
Mostrata a grandezza naturale, 5,6 mm Conduttori non mostrati	SGD-2/120-RY51	120	2,00 (0,079)	1,10 (0,043)	5,60 (0,220)	5,60 (0,220)	3	Conduttori a nastro	ST	BPT-1
	SGD-2/120-RY53	120	Rosetta rettangolare a griglia a 3 elementi piccola 120 Ω				4	Conduttori a nastro	AL	
	SGD-2/120-RY61	120					3	Piastrine saldate	ST	
	SGD-2/120-RY63	120					4	Piastrine saldate	AL	
Mostrata a grandezza naturale, 5,6 mm Conduttori non mostrati	SGD-2/350-RY51	350					2,00 (0,079)	1,10 (0,043)	5,60 (0,220)	5,60 (0,220)
	SGD-2/350-RY53	350	Rosetta rettangolare a griglia a 3 elementi piccola 350 Ω				7	Conduttori a nastro	AL	
	SGD-2/350-RY61	350					5	Piastrine saldate	ST	
	SGD-2/350-RY63	350					7	Piastrine saldate	AL	
Mostrata a grandezza naturale, 7,1 mm Conduttori non mostrati	SGD-3/120-RY51	120					3,00 (0,118)	1,70 (0,067)	7,10 (0,280)	7,10 (0,280)
	SGD-3/120-RY53	120	Rosetta rettangolare a griglia a 3 elementi media 120 Ω				6	Conduttori a nastro	AL	
	SGD-3/120-RY61	120					4,5	Piastrine saldate	ST	
	SGD-3/120-RY63	120					6	Piastrine saldate	AL	
Mostrata a grandezza naturale, 7,1 mm Conduttori non mostrati	SGD-3/350-RY51	350					3,00 (0,118)	1,70 (0,067)	7,10 (0,280)	7,10 (0,280)
	SGD-3/350-RY53	350	Rosetta rettangolare a griglia a 3 elementi media 350 Ω				10	Conduttori a nastro	AL	
	SGD-3/350-RY61	350					7,5	Piastrine saldate	ST	
	SGD-3/350-RY63	350					10	Piastrine saldate	AL	
Mostrata a grandezza naturale, 11,4 mm Conduttori non mostrati	SGD-7/120-RY51	120					6,50 (0,256)	3,10 (0,122)	11,40 (0,449)	11,40 (0,449)
	SGD-7/120-RY53	120	Grande rettangolare 3 elementi impilati rosetta 120 Ω				12	Conduttori a nastro	AL	
	SGD-7/120-RY61	120					9	Piastrine saldate	ST	
	SGD-7/120-RY63	120					12	Piastrine saldate	AL	
Mostrata a grandezza naturale, 11,4 mm Conduttori non mostrati	SGD-7/350-RY51	350					6,50 (0,256)	3,10 (0,122)	11,40 (0,449)	11,40 (0,449)
	SGD-7/350-RY53	350	Rosetta rettangolare a griglia a 3 elementi grande 350 Ω				20	Conduttori a nastro	AL	
	SGD-7/350-RY61	350					15	Piastrine saldate	ST	
	SGD-7/350-RY63	350					20	Piastrine saldate	AL	

TABELLA SCONTI

Da 1 a 10 conf.	Netto
Da 11 a 24 conf.	5%
Da 25 a 49 conf.	10%
50 e oltre, OEM	Consultare OMEGA

† Per dimensioni chiave, visitare il nostro sito web.

* Voltaggio di alimentazione del ponte massimo permesso.

Nota: per gli accessori degli estensimetri, visitare il nostro sito web.

Esempio di ordine: SGD-2/350-RY51, misuratore di deformazione con resistenza nominale 350 Ω.

